

# PHILIPS

Bàn ủi hơi nước cầm tay

3000 Series

Nhỏ gọn và có thể gấp lại

Sẵn sàng sử dụng trong khoảng 30 giây

1000 W, hơi phun lên đến 20g/phút

Không cần dùng cầu ủi



STH3010/70



## Giải pháp nhỏ gọn và có thể gấp lại

Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn khi sử dụng tại nhà và khi đi du lịch

Bàn ủi hơi nước cầm tay Dòng 3000 được thiết kế nhẹ, nhỏ gọn và có thể gấp lại để dễ dàng sử dụng và cất giữ để đảm bảo trang phục luôn phẳng phiu mọi lúc, mọi nơi. Đây là người bạn đồng hành lý tưởng của bạn để chỉnh sửa quần áo dễ dàng và nhanh chóng khi sử dụng tại nhà và khi đi du lịch.

### Tiện lợi / Cất giữ

- Bàn ủi hơi nước nhỏ gọn và có thể gấp lại, dễ sử dụng và bảo quản
- Không cần dùng ván ủi! Tiết kiệm thời gian và giảm bớt phiền phức!
- Ngăn chứa nước 100ml có thể tháo rời để dễ dàng châm đầy nước
- Túi đi kèm giúp bảo quản dễ dàng

### Tốc độ

- Sẵn sàng sử dụng chỉ trong vòng 30 giây

### Kết quả ủi tuyệt vời


- Công suất 1000 W với tốc độ hơi phun liên tục lên đến 20g/phút
- Hơi phun tiêu diệt 99,9% vi khuẩn\*
- Làm mới quần áo, khử mùi hôi, giặt ít hơn

### An toàn

- An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy.

# Những nét chính

## Nhỏ gọn và có thể gấp lại



Bàn ủi hơi nước cầm tay Dòng 3000 được thiết kế nhẹ, nhỏ gọn và có thể gấp lại để dễ dàng sử dụng và cất giữ để đảm bảo trang phục luôn phẳng phiu mọi lúc, mọi nơi. Đây là người bạn đồng hành lý tưởng của bạn để chỉnh sửa quần áo dễ dàng và nhanh chóng khi sử dụng tại nhà và khi đi du lịch.

## Sẵn sàng sử dụng trong khoảng 30 giây



Sẵn sàng ủi chỉ trong vòng 30 giây. Đèn báo sẽ bật sáng cho biết khi nào bàn ủi sẵn sàng để bạn bắt đầu công việc ủi quần áo ngay lập tức. Không phải chờ đợi, không rắc rối!

## 1000 W, hơi phun lên đến 20g/phút



Bàn ủi hơi nước cầm tay của chúng tôi cung cấp hơi phun liên tục lên đến 20g/phút nhờ công suất 1000W, để ủi nhanh chóng và tiện lợi.

## Không cần dùng cầu ủi



Dễ dàng ủi phẳng quần áo bằng hơi nước, tiết kiệm thời gian khi bạn đang gấp, không cần dùng đến ván ủi.

## Ngăn chứa nước 100ml có thể tháo rời



Bàn ủi hơi nước cầm tay Dòng 3000 được trang bị một ngăn chứa nước 100ml có thể tháo rời để ủi được toàn bộ trang phục mà không cần phải châm thêm nước. Bạn có thể dễ dàng tháo ngăn chứa nước của bàn ủi, đặt ngăn ở bên dưới vòi nước và châm đầy nước.

## Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn\*



Trong vài tháng qua, chúng tôi đã tìm kiếm nhiều giải pháp có lợi cho sức khỏe và hợp vệ sinh hơn. Bàn ủi hơi nước cầm tay của chúng tôi tiêu diệt 99,9% vi khuẩn\*. Bạn thậm chí có thể ủi rèm cửa và ga trải giường bằng hơi nước.

## Làm mới và khử mùi hôi



Hơi nước nóng của bàn ủi hơi nước cầm tay Dòng 3000 của chúng tôi giúp loại bỏ mùi hôi và làm mới quần áo chất liệu tinh xảo của bạn ngay lập tức. Giặt ít hơn, ủi ít hơn, tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ của quần áo!

## An toàn cho tất cả các loại vải ủi được



Bàn ủi hơi nước của chúng tôi an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.

## Có đi kèm túi đựng



Bàn ủi hơi nước cầm tay Dòng 3000 của Philips đi kèm với một túi đựng, hữu ích khi bạn đi du lịch hoặc chỉ để dễ dàng cất giữ ở nhà.

# Các thông số

Kết quả ủi tuyệt vời

Công suất: 1000W

Điện áp: 220V

Mặt đế ủi: Mặt đế bằng nhựa

Tiện lợi

Thời gian khởi động: 30 giây

Ngăn chứa nước: 100ml

Ngăn chứa nước có thể tách rời

Chiều dài dây: 2 m

Đèn báo hơi phun

Nút bật/tắt

Có thể gấp

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm

Phụ kiện

Túi

