

VIDEO LINE STU 4310

Twin-Satelliten Receiver

Produkt-Information



Optimale Vorprogrammierung
der 250 Programmspeicher für
ASTRA/EUTELSAT Fernseh- und
Radioprogramme

Cursor geführtes OSD-Menü

Benutzerschutz

Favoriten-Programme

Radio-Mode-Taste

Sprachauswahl-Taste

Regelbare Lautstärke

1 x Heute-Timer plus
4 x 28-Tage-Timer

Philips VCR-Link

PLL-Modulator (K 21-69)

2 150 MHz-Tuner

DiSEqC - V1 Steuerung

Philips Multibrand-Fernbedienung
für Philips SAT/TV/VCR plus
TV/VCR vieler anderer Hersteller

Quick-Start für TV/VCR

Direkte Tuner A/B - Wahl per
Fernbedienung

Tuner A/B - Wahl auf Audio-Cinch
und Modulator per Menü

Tuner A/B - Anzeige am Geräte-
Display und OSD

Kurztext: STU4310
VE/PE: -/-

