

PHILIPS

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบ
แห้ง

Star Wars special edition

ระบบใบมีด ComfortCut

หัวโกน Flex 4 ทิศทาง



SW170/04



แบบสนิทและง่ายต่อการใช้งาน ใช้พลัง

เลือกวิธีแห่งการโกนที่แบบสนิทและเรียบง่าย ใบมีด ComfortCut ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนของเราช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล เพื่อการปกป้องผิวของคุณ

การโกนหนวดที่แสนสบาย

- ใบมีดที่โค้งมนช่วยให้เลื่อนผ่านผิวได้อย่างไหลลื่น เพื่อการโกนแบบปกป้องผิว

หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอได้อย่างดีเยี่ยม

- หัวโกน Flex 4 ทิศทางเพื่อการโกนที่ง่ายทุกโค้งเว้า

ใช้งานง่าย

- โกนหนวดแบบไร้สาย ใช้งานได้นานถึง 20 นาที
- ล้างเครื่องโกนหนวดผ่านก๊อกน้ำได้
- ออกแบบมาเพื่อการจับที่กระชับขึ้น
- รับประกัน 2 ปี ใช้งานกับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

FIRST ORDER
STORMTROOPER

STAR
WARS

ไฮไลต์

ระบบใบมีด ComfortCut



โกนหนวดได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะในสภาพที่เปียกหรือแห้ง ระบบใบมีด ComfortCut ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนของเราช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องผิวของคุณจากการถูบาด

หัวโกน Flex 4 ทิศทาง



หัวโกน Flex ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ 4 ทิศทางจะปรับไปตามความโค้งของใบหน้า ช่วยให้คุณโกนได้ง่ายแม้กระทั่งบริเวณคอและช่วงกราม

โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 20 นาที



คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 20 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 5 ครั้งต่อการชาร์จ 10 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น

เครื่องโกนหนวดสามารถล้างน้ำได้



เพียงเปิดหัวโกนแล้วนำไปล้างผ่านก๊อกน้ำ

ด้ามจับแบบกันลื่น



ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ไม่เหมือนใครช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่และเพิ่มความแม่นยำ

แข็งแกร่ง ทนทาน



เครื่องโกนหนวดทั้งหมดของเราพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้งานได้ทนทานทุก 2 ปี

รายละเอียดเฉพาะ

ประสิทธิภาพการโกน

ระบบการโกน: ระบบใบมีด ComfortCut
ระบบ Contour-following: หัวโกน Flex 4 ทิศทาง

อุปกรณ์เสริม

การบำรุงรักษา: ฝาครอบป้องกัน

กำลังไฟ

เวลาในการใช้งาน: 20 นาที / โคน 5 ครั้ง

การชาร์จ: ชาร์จไฟจนเต็ม 10 ชั่วโมง

ประเภทแบตเตอรี่: NiMH

ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ: 100-240 V

การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด:

9 วัตต์

พลังงานขณะสแตนด์บาย: < 0.25 วัตต์

ใช้งานง่าย

การทำความสะอาด: สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด

การใช้งาน: ไม่ต้องใช้สาย, ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

การออกแบบ

ที่จับ: ด้ามจับกันลื่น

สี: Star Wars StormTrooper

บริการ

รับประกัน 2 ปี: ใช่

หัวโกนสำหรับเปลี่ยน: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH30



StormTrooper
Star Wars



Star Wars
Star Wars