

Philips
Καλώδιο ηχείου

10 μ.
18 gauge

SWA2105



Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο ηχείου

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο ηχείου για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των ηχείων και του δέκτη σας.

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα ήχου

- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Θωράκιση γυμνού χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση

- Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
- Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
- Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
- Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

PHILIPS

sense and simplicity

Καλώδιο ηχείου
10 μ. 18 gauge

Προδιαγραφές

Δεδομένα συσκευασίας

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895932301
- Μικτό βάρος: 11111 κ.

Εσωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93231 8
- Ποσότητα: 8
- Μικτό βάρος: 1,8 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,20 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,6 κ.
- Μήκος: 212 χιλ.
- Πλάτος: 121 χιλ.
- Ύψος: 240 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93232 5

- Ποσότητα: 48
- Μικτό βάρος: 10,10 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,5 κ.
- Καθαρό βάρος: 9,6 κ.
- Μήκος: 430 χιλ.
- Πλάτος: 380 χιλ.
- Ύψος: 270 χιλ.

Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 0,20 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,02 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,18 κ.
- Μήκος προϊόντος: 22,23 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 108 x 25,4 χιλ.

SWA2105/10

Κύρια σημεία προϊόντος

Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Θωράκιση γυμνού χαλκού

Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.

Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές

Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας στις σωστές εισόδους και εξόδους.

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-21

Έκδοση: 2.0.6

12 NC: 9082 100 06064
EAN: 87 10895 93230 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com