

Philips  
Cablul prelungitor audio

10 m

2 RCA (T) - 2 RCA (M)

SWA2145W



## Asigurați-vă o conexiune fiabilă

cu acest cablu prelungitor audio

Acest cablu vă oferă o conexiune audio fiabilă între componente.

### Bucurați-vă de o bună calitate audio

- Conectori placați cu nichel pentru fiabilitatea contactelor

### Protejează împotriva pierderii semnalului

- Ecranare din cupru neizolat

### Instalare simplă

- Conectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
- Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

### Bucurați-vă de o rezistență sporită

- Mufă turnată pentru conexiuni sigure
- Carcasă flexibilă din PVC
- Reducerea uzurii cauciucului

**PHILIPS**

sense and simplicity

Cablu prelungitor audio  
10 m 2 RCA (T) - 2 RCA (M)

## Specificații

### Cutie interioară

- Greutate brută: 1,25 kg
- Cutie interioară (L x L x Î): 24,5 x 21 x 17,4 cm
- Greutate netă: .872 kg
- Greutate proprie: .378 kg

### Cutie exterioară

- Greutate brută: 8,4 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 65 x 27 x 37,5 cm

- Greutate netă: 5,232 kg
- Greutate proprie: 3,168 kg

### Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):  
19,5 x 23,5 x 3,7 cm
- Greutate brută: .278 kg
- Greutate netă: 0,218 kg
- Greutate proprie: 0,06 kg

SWA2145W/10

## Caracteristici principale produs

### Conectori placați cu nichel

Conectorii placați cu nichel stabilesc un contact sigur între cablu și conector, asigurând fiabilitatea conexiunii.

### Ecranare din cupru neizolat

Ecranarea din cupru neizolat protejează împotriva pierderii semnalului.

### Conectori cu coduri de culori

Conectorii cu coduri de culori facilitează instalarea cablului în intrările și ieșirile corecte

### Mâner ușor

Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea componentelor și oferă confort ergonomic.

### Mufă turnată

Mufele turnate asigură conexiuni sigure între componente și oferă o rezistență sporită.

### Carcasă flexibilă din PVC

Carcasa flexibilă din PVC oferă protecție interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistență sporită și facilitează instalarea.

### Reducerea uzurii cauciucului

Prin reducerea uzurii cauciucului se realizează o conexiune sigură, dar flexibilă între cablu și conector.



Data apariției 2008-11-14

Versiune: 1.0.2

12 NC: 8670 000 39289  
EAN: 87 12581 41564 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)