

Philips
Καλώδιο οπτικών ινών

1,5 μ.

SWA2522T



Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο ήχου οπτικών ινών

Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για να κάνετε τις συσκευές να έχουν τη βέλτιστη απόδοση. Προσφέρει τη βέλτιστη σύνδεση για τη μεταφορά σημάτων ήχου μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου

- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Εύκολη εγκατάσταση

- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
- Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Ελάχιστο υλικό συσκευασίας

- Σε ετικέτα ανάρτησης

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
6 x 21 x 2,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,052 κ.
- Μικτό βάρος: 0,057 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,005 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
33 x 22,5 x 19,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 2,496 κ.
- Μικτό βάρος: 2,696 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.

Χαρακτηριστικά

Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλής και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.

Σε ετικέτα ανάρτησης

Προϊόντα που βρίσκονται σε ετικέτα ανάρτησης χρησιμοποιούν ελάχιστα υλικά συσκευασίας και προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές προβολής.

