

Philips  
Audioverlengsnoer

5 m  
2 RCA (M) - 2 RCA (F)

SWA2530



## Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

met dit audioverlengsnoer

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

### **Geniet van goede audiokwaliteit**

- Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

### **Beschermt tegen signaalverlies**

- Ongedekte koperen afscherming

### **Eenvoudige installatie**

- Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

### **Verbeterde duurzaamheid**

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

**PHILIPS**

## Specificaties

### Verpakking

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97769 2
- Hoeveelheid: 1
- Brutogewicht: 0,138 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,020 kg
- Nettogewicht: 0,118 kg
- Lengte: 23,50 cm
- Breedte: 9,50 cm
- Hoogte: 3,30 cm

### Binnendoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98111 8
- Hoeveelheid: 4
- Brutogewicht: 0,702 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,150 kg

- Nettogewicht: 0,552 kg
- Lengte (cm): 24,50 cm
- Breedte (cm): 10,70 cm
- Hoogte (cm): 15,50 cm

### Omdoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98112 5
- Hoeveelheid: 24
- Brutogewicht: 4,512 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,300 kg
- Nettogewicht: 4,212 kg
- Lengte (cm): 34,00 cm
- Breedte (cm): 26,50 cm
- Hoogte (cm): 33,50 cm

## Kenmerken

### Vernikkelde aansluitingen

Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor een betrouwbare verbinding.

### Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

### Gekleurde aansluitingen

Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten.

### Ligt gemakkelijk in de hand

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

### Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

### Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

### Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingpunt tussen de kabel en de stekker.

