

Philips  
Cable de copiado estéreo

**3 m**  
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)  
Negro

**SWA2533W**



## Asegurate una conexión confiable

con este cable de copiado estéreo

Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes.

### **Disfrutá de una buena calidad de audio**

- Conductor de cobre de alta pureza para una transferencia de señal confiable

### **Protección contra la pérdida de señal**

- Cobertura de cobre puro

### **Fácil instalación**

- Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso

### **Mayor duración para disfrutar más**

- Conector moldeado para conexiones seguras
- Funda de PVC flexible
- Sujetador de goma antitensión

**PHILIPS**

Cable de copiado estéreo  
3 m 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M), Negro

# Especificaciones

## Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 38298 8
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Blister
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,5 x 23,5 x 2,1 cm
- Peso neto: 0,042 kg
- Peso bruto: 0,069 kg
- Peso tara: 0,027 kg

## Caja externa

- EAN: 87 12581 38300 8

- Cantidad de cajas para consumo: 24
- Caja externa (L x An x Al): 32,3 x 26 x 22,2 cm
- Peso neto: 1,008 kg
- Peso bruto: 2,315 kg
- Peso tara: 1,307 kg

## Caja interior

- EAN: 87 12581 38299 5
- Cantidad de cajas para consumo: 4
- Caja interna (L x An x Al): 24,7 x 10,4 x 9,8 cm
- Peso neto: 0,168 kg
- Peso bruto: 0,324 kg
- Peso tara: 0,156 kg

SWA2533W/10

# Destacados

## Conector moldeado

Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre los componentes y ofrecen una mayor duración.

## Funda de PVC flexible

La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.

## Sujetador de goma antitensión

El material de goma libera la tensión y ofrece una unión firme pero flexible entre el cable y el conector.

## Cobertura de cobre puro

La cobertura de cobre puro brinda protección contra la pérdida de señal.

## Fácil agarre

La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la conexión de los componentes.

## Cobre de alta pureza

Este conductor de cobre ofrece una alta precisión en la transferencia de señal con mínima resistencia.



Fecha de publicación  
2022-04-29

Versión: 1.2.11

12 NC: 8670 000 35562  
EAN: 87 12581 38298 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)