

Philips
Καλώδιο στερεοφωνικού
ήχου

7,5 μ.

SWA2750W



Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου

- Επινικελωμένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή
- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Εύκολη εγκατάσταση

- Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
- Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

PHILIPS

sense and simplicity

Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
7,5 μ.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
9,5 x 23,5 x 3,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,12 κ.
- Μικτό βάρος: 0,14 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,02 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
33,9 x 26,3 x 34,2 εκ.

- Καθαρό βάρος: 2,88 κ.
- Μικτό βάρος: 4,66 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,78 κ.

Εσωτερική συσκευασία

- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
24,4 x 10,4 x 15,8 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,48 κ.
- Μικτό βάρος: 0,68 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.

SWA2750W/I0

Κύρια σημεία προϊόντος

Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές

Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας στις σωστές εισόδους και εξόδους

Χυτός ρευματολήπτης

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευιών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντλιοσθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευιών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Επινικελωμένες υποδοχές

Οι επινικελωμένες υποδοχές εξασφαλίζουν καθαρή επαφή μεταξύ του καλωδίου και της υποδοχής για αξιόπιστη σύνδεση.

Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2008-08-26

Έκδοση: 1.0.4

12 NC: 8670 000 35533
EAN: 87 12581 38166 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com