

Philips  
Stereofonní audio kabel

10 m

SWA3105W



## Objevte nové poslechové zážitky

tímto stereofonním audio kabelem

Zažijte novou úroveň poslechu během přenosu audio signálu mezi komponenty.

Vynikající konstrukce poskytuje lepší reprodukci zvuku.

### Vychutnejte si kvalitnější zvuk

- 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu

### Zabraňuje ztrátě signálu

- Měděným opletením posílené hliníkové stínění

### Snadná instalace

- Barevné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
- Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
- Systém Plug and Play pro snadné použití

### Vychutnejte si zvýšenou odolnost

- Lisovaný konektor zabezpečující propojení
- Pružný plášť z PVC
- Pryžová ochrana proti namáhání

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Stereofonní audio kabel  
10 m

## Specifikace

### Rozměry balení

- EAN: 87 12581 39253 6
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Plastický obal
- Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 28,5 x 9 cm
- Čistá hmotnost: 0,79 kg
- Hrubá hmotnost: 1,03 kg
- Hmotnost obalu: 0,24 kg

### Vnější obal

- EAN: 87 12581 39691 6
- Počet spotřebitelských balení: 4
- Vnější obal (D x Š x V): 40,6 x 30,2 x 19,7 cm
- Čistá hmotnost: 3 16 kg
- Hrubá hmotnost: 4,65 kg
- Hmotnost obalu: 1,49 kg

SWA3105W/10

## Zvýraznění výrobku

### Barevné značení konektorů

Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu do správného vstupu a výstupu

### Lisovaný konektor

Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení mezi komponenty a vyšší odolnost.

### Pružný plášť z PVC

Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.

### Pryžová ochrana proti namáhání

Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.

### Opletené stínění

Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání před interferencemi a ztrátou signálu.

### Snadné uchopení

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

### Systém Plug and Play

Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění komponentů bez dlouhotrvající instalace.

### 24karátový pozlacený konektor

24karátové pozlacené konektory zajišťují komponentům nejlepší kvalitu signálu.



Datum vydání 2008-10-26

Verze: 1.0.9

12 NC: 8670 000 36736  
EAN: 87 12581 39253 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)