

Philips
аудиокабель Stereo

10 м

SWA3105W



Усильте свои впечатления

с помощью этого стерео аудиокабеля

Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание.

Слушайте звук лучшего качества

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

Защита от потери сигнала

- Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Простая установка

- Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания
- Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
- Plug and play для простоты использования

Увеличенная прочность устройства

- Литой штекер для качественного соединения
- Гибкая полихлорвиниловая оболочка
- Резиновый кабельный зажим

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 28,5 x 9 см
- Вес нетто: 0,79 кг
- Вес брутто: 1,03 кг
- Вес упаковки: 0,24 кг
- EAN: 87 12581 39253 6
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Блистер

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 40,6 x 30,2 x 19,7 см
- Вес нетто: 3,16 кг
- Вес брутто: 4,65 кг
- Вес упаковки: 1,49 кг
- EAN: 87 12581 39691 6
- Количество потребительских упаковок: 4

Особенности

Разъемы, маркированные цветом

Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

Литой штекер

Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.


Резиновый кабельный зажим

Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

Экранирующая оплетка

Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

Для удобного захвата



Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

Стандарт Plug and play

Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

Позолоченный разъем (24 карата)

Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для комплектующих.



Дата выпуска 2010-04-13

Версия: 2.0.9

12 NC: 8670 000 36736
EAN: 87 12581 39253 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com