

Philips  
Cabo de extensão para  
auscultadores

1,5 m

SWA3152S



# Experimente um som superior

com este cabo de extensão para auscultadores

Experimente um novo nível de audição enquanto transfere sinais áudio entre os seus componentes. Aumenta a distância entre os auscultadores e o estéreo.

## Desfrute de melhor qualidade de áudio

- Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal
- Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

## Protecção contra perda de sinal

- Protecção em alumínio reforçada com cobre entrançado

## Desfrute de durabilidade alargada

- Protecção em metal para durabilidade alargada
- Revestimento flexível em PVC

## Instalação fácil

- Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil

## Amigo do ambiente

- Construção sem chumbo, amiga do ambiente

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Cabo de extensão para auscultadores  
1,5 m

## Especificações

### Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
8,9 x 23,9 x 4,8 cm
- Peso líquido: 0,069 kg
- Peso bruto: 0,114 kg
- Tara: 0,045 kg
- EAN: 87 12581 49451 3
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Blister

### Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):  
25,4 x 19,6 x 13,0 cm
- Peso líquido: 0,276 kg
- Peso bruto: 0,649 kg
- Tara: 0,373 kg
- EAN: 87 12581 49453 7
- Número de embalagens para o consumidor: 4

SWA3152S/10

## Destaques

### Conector banhado a ouro de 24 quilates

Os conectores banhados a ouro de 24 quilates asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus componentes.

### Protecção em metal

A protecção em metal protege a ligação interna do cabo. Garante a durabilidade e fiabilidade da sua ligação.


### Cobre com elevado grau de pureza

Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade elevada na transferência de sinal, com resistência mínima.

### Protecção entrançada

A protecção em alumínio reforçada com cobre entrançado protege contra perdas de sinal e interferências.

### Fáceis de segurar



Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus componentes fácil e ergonomicamente confortável.

### Revestimento flexível em PVC

O revestimento flexível em PVC oferece protecção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.

### Construção sem chumbo

Construção sem chumbo, com materiais amigos do ambiente.



Data de publicação  
2010-04-13

Versão: 1.0.10

12 NC: 8670 000 55067  
EAN: 87 12581 49451 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)