

Philips
Кабель для стереозаписи

3,0 м

SWA3173W



Усиьте свои впечатления

с помощью этого аудиокабеля для перезаписи

Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание.

Слушайте звук лучшего качества

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
- Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

Защита от потери сигнала

- Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Простая установка

- Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
- Plug and play для простоты использования

Увеличенная прочность устройства

- Гибкая полихлорвиниловая оболочка
- Резиновый кабельный зажим
- Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

Экологически безвредно

- Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

PHILIPS

разумно и просто

Кабель для стереозаписи
3,0 м

Характеристики

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19 x 28,5 x 2,5 см
- Вес нетто: 0,14 кг
- Вес брутто: 0,26 кг
- Вес упаковки: 0,12 кг
- EAN: 87 12581 39265 9
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Блистер

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 29,5 x 10,5 x 12 см
- Вес нетто: 0,56 кг
- Вес брутто: 1,3 кг
- Вес упаковки: 0,74 кг
- EAN: 87 12581 39703 6
- Количество потребительских упаковок: 4

SWA3173W/10

Особенности

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

Не содержит свинца

Конструкция без свинца из экологически чистых материалов


Резиновый кабельный зажим

Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

Экранирующая оплетка

Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

Для удобного захвата



Нескользкая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

Стандарт Plug and play

Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

Металлический корпус

Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

Позолоченный разъем (24 карата)

Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для комплектующих.

Сверхчистая медь

Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.



Дата выпуска 2010-04-13

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 000 36749
EAN: 87 12581 39265 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com