

Philips
Câble audio numérique

3 m

SWA3203W



Passez à l'expérience sonore supérieure

avec ce câble audio numérique

Passez à l'expérience sonore supérieure en transférant les signaux audio entre vos composants. La conception des plus soignées se traduit par des performances améliorées en matière de son.

Qualité sonore améliorée

- Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
- Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

Protection contre la perte de signal

- Blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre

Installation facile

- Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
- Plug-and-play pour un usage facile

Longévité accrue

- Gaine flexible en PVC
- Système antitraction en caoutchouc
- Connecteurs métalliques pour une longévité accrue

Respect de l'environnement

- Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 28,5 x 2,5 cm
- Poids net: 0,1 kg
- Poids brut: 0,24 kg
- Tare: 0,14 kg
- EAN: 87 12581 39262 8
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 30,2 x 21 x 12 cm
- Poids net: 0,4 kg
- Poids brut: 1,22 kg
- Tare: 0,82 kg
- EAN: 87 12581 39700 5
- Nombre d'emballages: 4

Points forts

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège l'âme fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Conception sans plomb

La conception sans plomb utilise des matériaux respectueux de l'environnement.


Système antitraction en caoutchouc

Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.

Blindage tressé

Le blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre offre une protection contre la perte de signal et les interférences.

Prise en main facile



Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Plug-and-play

Le système plug-and-play simplifie l'installation des composants. Vous n'y passerez plus des heures !

Connecteurs métalliques

Les connecteurs métalliques protègent le raccordement interne du câble. Ils garantissent à la fois la fiabilité et la longévité de votre raccordement.

Connecteur plaqué or 24 carats

Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la meilleure qualité de signal qui soit pour vos appareils.

Cuivre grande pureté

Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.

