

Philips  
Câble Y stéréo

3 m

3,5 mm (M) - 2 RCA (M)

SWA3520



## Passez à l'expérience sonore supérieure

avec ce câble Y stéréo.

Passez à l'expérience sonore supérieure en transférant les signaux audio entre vos composants. La conception des plus soignées se traduit par des performances améliorées en matière de son.

### Qualité sonore améliorée

- Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
- Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

### Protection contre la perte de signal

- Blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre

### Installation facile

- Connecteurs à code couleur pour une identification instantanée
- Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
- Plug-and-play, pour une installation simple

### Longévité accrue

- Gaine métallique pour une longévité accrue
- Gaine flexible en PVC
- Système antitraction en caoutchouc

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

Câble Y stéréo  
3 m 3,5 mm (M) - 2 RCA (M)

# Caractéristiques

## Emballage

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93153 3
- Quantité: 1
- Poids brut: 0,240 kg
- Tare: 0,060 kg
- Poids net: 0,180 kg
- Longueur: 28,00 cm
- Largeur: 17,50 cm
- Hauteur: 4,00 cm

## Carton interne

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99732 4
- Quantité: 3
- Poids brut: 1,000 kg
- Tare: 0,280 kg

- Poids net: 0,720 kg
- Longueur (cm): 28,20 cm
- Largeur (cm): 17,70 cm
- Hauteur (cm): 12,20 cm

## Carton externe

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93154 0
- Quantité: 18
- Poids brut: 6,000 kg
- Tare: 1,680 kg
- Poids net: 4,320 kg
- Longueur (cm): 56,00 cm
- Largeur (cm): 30,50 cm
- Hauteur (cm): 28,00 cm



SWA3520/10

# Points forts

## Connecteur plaqué or 24 carats

Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la meilleure qualité de signal qui soit pour vos composants.

## Cuivre grande pureté

Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.

## Blindage tressé

Le blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre offre une protection contre la perte de signal et les interférences.

## Connecteurs à code couleur

Les connecteurs à code couleur facilitent l'insertion des câbles au niveau des entrées et sorties adéquates.

## Prise en main facile

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

## Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

## Gaine métallique

La gaine métallique protège le raccordement interne du câble. Elle garantit à la fois la fiabilité et la longévité de votre raccordement.

## Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège l'âme fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

## Système antitraction en caoutchouc

Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.



Date de publication  
2009-06-02

Version: 4.1.8

12 NC: 9082 100 06019  
EAN: 87 10895 93153 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)