


Philips
Сtereo аудиокабель

3,0 м

SWA3523



Гарантия надежного подключения

с помощью этого стерео аудиокабеля

Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов.

Слушайте звук хорошего качества

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
- Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

Защита от потери сигнала

- Экранирование неизолированной медью

Простая установка

- Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания
- Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
- Plug and play для простоты использования

Увеличенная прочность устройства

- Литой штекер для качественного соединения
- Гибкая полихлорвиниловая оболочка
- Резиновый кабельный зажим

PHILIPS

разумно и просто

Сtereo аудиокабель
3,0 м

Характеристики

Упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93159 5
- Количество: 1
- Вес брутто: 0,360 кг
- Вес упаковки: 0,050 кг
- Вес нетто: 0,310 кг
- Длина: 28,00 см
- Ширина: 17,50 см
- Высота: 4,00 см

Внутренняя упаковка

- Количество: 3
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99727 0
- Вес брутто: 1,320 кг
- Вес упаковки: 0,240 кг

- Вес нетто: 1,080 кг
- Длина (см): 28,20 см
- Ширина (см): 17,70 см
- Высота (см): 12,20 см

Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93160 1
- Количество: 18
- Вес брутто: 7,910 кг
- Вес упаковки: 1,430 кг
- Вес нетто: 6,480 кг
- Длина (см): 55,50 см
- Ширина (см): 30,00 см
- Высота (см): 28,00 см

SWA3523/10

Особенности

Сверхчистая медь

Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

Экранирование неизолированной медью

Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

Разъемы, маркированные цветом

Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

Для удобного захвата

Нескользкая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

Стандарт Plug and play

Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки компонентов.

Литой штекер

Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

Резиновый кабельный зажим

Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.



Дата выпуска 2009-05-31

Версия: 4.1.8

12 NC: 9082 100 06027
EAN: 87 10895 93159 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com