


Philips
Stereo-Audiokabel

5 m

SWA3524



Zuverlässiger Anschluss

mit diesem Stereo-Audiokabel

Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.

Genießen Sie gute Klangqualität

- Vergoldete Gerätestecker (24k) zur Signalloptimierung
- Hochreiner Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung

Niedrige Signaldämpfung

- Unisolierte Kupferabschirmung

Einfache Installation

- Farbkodierte Anschlüsse zur raschen Zuordnung
- Rutschfester, ergonomischer und praktischer Griff
- Praktisches Plug & Play

Hohe Lebensdauer

- Geformter Stecker für sichere Verbindungen
- Flexibler PVC-Mantel
- Gummi-Zugentlastung

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Verpackung

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93150 2
- Menge: 1
- Bruttogewicht: 0,530 kg
- Eigengewicht: 0,080 kg
- Nettogewicht: 0,450 kg
- Länge: 28,00 cm
- Breite: 17,50 cm
- Höhe: 5,00 cm

Innenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99730 0
- Menge: 2
- Bruttogewicht: 1,260 kg
- Eigengewicht: 0,200 kg

- Nettogewicht: 1,060 kg
- Länge (cm): 28,20 cm
- Breite (cm): 17,70 cm
- Höhe (cm): 10,20 cm

Außenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93152 6
- Menge: 12
- Bruttogewicht: 7,580 kg
- Eigengewicht: 1,220 kg
- Nettogewicht: 6,360 kg
- Länge (cm): 56,00 cm
- Breite (cm): 31,00 cm
- Höhe (cm): 24,00 cm

Besonderheiten

Hochreines Kupfer

Dieser Kupferleiter ermöglicht durch seinen minimalen Widerstand eine qualitativ hochwertige Signalübertragung.

Unisolierte Kupferabschirmung

Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen Signalverlust.

Farbkodierte Anschlüsse

Die farbkodierten Anschlüsse erleichtern die Kabelinstallation an den Ein- und Ausgängen

Ergonomischer Griff

Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.

Plug & Play

Plug & Play ermöglicht die problemlose Installation von Komponenten ohne zeitaufwändige Einrichtung.

Geformter Stecker

Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.

Flexibler PVC-Mantel

Der flexible PVC-Mantel schützt den empfindlichen Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und vereinfacht die Installation.

Gummi-Zugentlastung

Die Gummi-Zugentlastung bietet einen sicheren, aber flexiblen Übergang zwischen Kabel und Stecker.

