

Philips
Καλώδιο στερεοφωνικού
ήχου

1,5 μ.

SWA3526



Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου

- Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Θωράκιση γυμνού χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση

- Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση
- Plug and play για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
- Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

PHILIPS

sense and simplicity

Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
1,5 μ.

Προδιαγραφές

Συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93165 6
- Ποσότητα: 1
- Μικτό βάρος: 0,230 κ.
- Απόβαρο: 0,060 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,170 κ.
- Μήκος: 28,00 εκ.
- Πλάτος: 17,50 εκ.
- Ύψος: 3,30 εκ.

Εσωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99770 6
- Ποσότητα: 4
- Μικτό βάρος: 1,170 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,250 κ.

- Καθαρό βάρος: 0,920 κ.
- Μήκος (εκ.): 28,20 εκ.
- Πλάτος (εκ.): 17,70 εκ.
- Ύψος (εκ.): 13,40 εκ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93166 3
- Ποσότητα: 24
- Μικτό βάρος: 7,000 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,480 κ.
- Καθαρό βάρος: 5,520 κ.
- Μήκος (εκ.): 56,00 εκ.
- Πλάτος (εκ.): 30,00 εκ.
- Ύψος (εκ.): 30,00 εκ.

SWA3526/10

Χαρακτηριστικά

Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Θωράκιση γυμνού χαλκού

Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.

Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές

Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας στις σωστές εισόδους και εξόδους

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Plug and play

Η δυνατότητα plug and play διευκολύνει την εγκατάσταση των συσκευών χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες εγκατάστασης.

Χυτός ρευματολήπτης

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-03-09

Έκδοση: 4.1.6

12 NC: 9082 100 06032
EAN: 87 10895 93165 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com