

Philips  
Сtereo Y-адаптер

3,5 мм (M) - 2 RCA (F)

SWA3552



## Усиьте свои впечатления

с помощью этого стерео Y-адаптера

Узнайте, что такое новый уровень звучания портативных аудиоустройств через стереосистему.

### Слушайте звук лучшего качества

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

### Защита от потери сигнала

- Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

### Простая установка

- Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
- Функция Plug & Play для облегчения установки

### Увеличенная прочность устройства

- Гибкая полихлорвиниловая оболочка
- Резиновый кабельный зажим

### Экологически безвредно

- Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

# PHILIPS

разумно и просто

Стерео Y-адаптер  
3,5 мм (M) - 2 RCA (F)

### Характеристики

#### Упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93185 4
- Количество: 1
- Вес брутто: 0,066 кг
- Вес упаковки: 0,039 кг
- Вес нетто: 0,027 кг
- Длина: 17,60 см
- Ширина: 12,80 см
- Высота: 7,80 см

#### Внутренняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99883 3
- Количество: 2
- Вес брутто: 0,290 кг
- Вес упаковки: 0,150 кг

- Вес нетто: 0,140 кг
- Длина (см): 15,80 см
- Ширина (см): 13,00 см
- Высота (см): 17,80 см

#### Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93188 5
- Количество: 12
- Вес брутто: 1,710 кг
- Вес упаковки: 0,918 кг
- Вес нетто: 0,792 кг
- Длина (см): 50,00 см
- Ширина (см): 28,00 см
- Высота (см): 20,50 см

SWA3552/10

### Основные передовые технологии

#### Позолоченный разъем (24 карата)

Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

#### Экранирующая оплетка

Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

#### Для удобного захвата

Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

#### Стандарт Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.

#### Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

#### Резиновый кабельный зажим

Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное, и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

#### Не содержит свинца

Конструкция без свинца из экологически чистых материалов



Дата выпуска 2009-01-21

Версия: 3.2.8

12 NC: 9082 100 06051  
EAN: 87 10895 93185 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)