

Philips
Καλώδιο ψηφιακού ήχου

5,0 μ.

SWA4204W



Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το ψηφιακό καλώδιο ήχου

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου

- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Θωράκιση γυμνού χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση

- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
- Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

PHILIPS

sense and simplicity

Καλώδιο ψηφιακού ήχου
5,0 μ.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 9,5 x 23,5 x 3,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,102 κ.
- Μικτό βάρος: 0,13 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,028 κ.
- EAN: 87 12581 46289 5
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 34 x 26,4 x 34,3 εκ.
- Καθαρό βάρος: 2,448 κ.

- Μικτό βάρος: 3,98 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,532 κ.
- EAN: 87 12581 47556 7
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Εσωτερική συσκευασία

- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 24,5 x 10,5 x 15,9 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,408 κ.
- Μικτό βάρος: 0,6046 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,1966 κ.
- EAN: 87 12581 47557 4
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4

SWA4204W/10

Χαρακτηριστικά

Χυτός ρευματολήπτης

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.


Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφάλη και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.

Θωράκιση γυμνού χαλκού

Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.

Εύκολη λαβή



Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2010-04-13

Έκδοση: 1.1.5

12 NC: 8670 000 49385
EAN: 87 12581 46289 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com