

Philips
Stereofónny nahrávací
kábel

3 m

SWA4536W



Zaistite spoľahlivé prepojenie

pomocou tohto stereofónneho nahrávacieho kábla

Spoločnite sa na tento kábel, aby vám poskytol spoľahlivé zvukové prepojenie medzi komponentmi.

Vychutnajte si dobrú kvalitu zvuku

- Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu
- Zníženie kvality sa minimalizuje pozlátenými konektormi

Chráni pred stratou signálu

- Tienenie z čistej medi

Jednoduchá inštalácia

- Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť

- Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
- Flexibilný PVC plášť
- Gumený uvoľňovač napnutia

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 2,1 cm
- Čistá hmotnosť: 0,04 kg
- Hmotnosť brutto: 0,066 kg
- Hmotnosť obalu: 0,026 kg
- EAN: 87 12581 46327 4
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 34 x 26,4 x 22,9 cm
- Čistá hmotnosť: 0,96 kg
- Hmotnosť brutto: 2,29 kg

- Hmotnosť obalu: 1,33 kg
- EAN: 87 12581 47587 1
- Počet spotrebiteľských balení: 24

Vnútorň kartón

- Vnútorň kartón (D x Š x V):
24,5 x 10,5 x 10,2 cm
- Čistá hmotnosť: 0,16 kg
- Hmotnosť brutto: 0,3339 kg
- Hmotnosť obalu: 0,1739 kg
- EAN: 87 12581 47588 8
- Počet spotrebiteľských balení: 4

Hlavné prvky

Lisovaná prípojka

Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Flexibilný PVC plášť

Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú inštaláciu.


Gumený uvoľňovač napnutia

Gumený uvoľňovač napnutia zaisťuje bezpečný, avšak spoľahlivý spojovací bod medzi káblom a konektorom.

Tienenie z čistej medi

Tienenie z čistej medi chráni pred stratou signálu.

Jednoduché uchytenie



Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje pripojenie vašich komponentov a robí ho ergonomicky komfortným.

Meď s vysokou čistotou

Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Pozlátené konektory

Vysokokvalitné konektory minimalizujú stratu signálu.

