

Philips
Stereo dubbing-kabel

5 m

SWA4537W



Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

met deze stereo dubbing-kabel

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

Geniet van goede audiokwaliteit

- Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht
- Signaalverzwakking is minimaal met vergulde aansluitingen

Beschermt tegen signaalverlies

- Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie

- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

PHILIPS
sense and simplicity

Stereo dubbing-kabel
5 m

Specificaties

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,5 x 23,5 x 2,1 cm
- Nettogewicht: 0,064 kg
- Brutowicht: 0,09 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,026 kg
- EAN: 87 12581 46328 1
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 34 x 26,4 x 22,9 cm
- Nettogewicht: 1,536 kg

- Brutowicht: 2,82 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,284 kg
- EAN: 87 12581 47589 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos

- Binnendoos (L x B x H): 24,5 x 10,5 x 10,2 cm
- Nettogewicht: 0,256 kg
- Brutowicht: 0,4299 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,1739 kg
- EAN: 87 12581 47590 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 4

SWA4537W/10

Kenmerken

Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.


Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Ligt gemakkelijk in de hand



Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Zuiver koper

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.

Vergulde aansluitingen

Hoogwaardige aansluitingen minimaliseren signaalverlies.



Publicatiedatum
2010-04-13

Versie: 1.1.5

12 NC: 8670 000 49434
EAN: 87 12581 46328 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com