

Philips
SCART-till-stereoljudkabel

1,5 m

SWA5515



Skapa en överlägsen lyssnarupplevelse

med den här förstklassiga ljudkabeln

Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga SCART-till-stereoljudkabeln ger den bästa anslutningen för överföring av ljudsignaler mellan komponenter.

Bättre ljudkvalitet

- 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen
- 4-skåriga kontakter för säkra anslutningar

Skyddar mot signalförlust

- 100 % aluminiumskärmning
- OFC-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring
- Kopparflätad skärmning
- Dielektrisk FPE (Foam Polyethylene)

Enkel installation

- Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning
- Enkel användning med plug-and-play

Utökad hållbarhet

- Skyddande metallhölje för utökad hållbarhet
- Superböjliga höljen för enastående flexibilitet
- Dragavlastning i gummi

PHILIPS
sense and simplicity

SCART-till-stereoljudkabel
1,5 m

Specifikationer

Förpackningsinformation

- EAN/UPC/GTIN: 87 10894 93287 5
- Kvantitet: 1
- Bruttovikt: 0 35 kg
- Taravikt: 0 01 kg
- Nettovikt: 0 34 kg
- Längd: 273 mm
- Bredd: 197 mm
- Höjd: 89 mm

Yttre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95374 0
- Kvantitet: 4
- Bruttovikt: 1,4 kg
- Taravikt: 0 04 kg
- Nettovikt: 1 36 kg
- Längd: 323 mm
- Bredd: 300 mm
- Höjd: 211 mm

SWA5515/10

Produktfördelar

24 karats guldpläterad kontakt

24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta signalkvaliteten för dina komponenter.

4-skåriga kontakter

4-skåriga kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenten och kabeln.

100 % aluminiumskärmning

Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot elektromagnetiska störningar för förbättrad signalkvalitet.

Tvinnad OFC med hög renhetsgrad

Den här OFC-ledaren (Oxygen-Free Copper) ger bästa precision när det gäller signalöverföring med minimalt motstånd.

Kopparflätad skärmning

Det här skyddande kopparlagret blockerar radiofrekvensstörningar för förbättrad signalkvalitet.

Dielektrisk FPE

Dielektrisk FPE (Foam Polyethylene) är ett överlägset isoleringsmaterial som skyddar mot signalförlust.

Färgkodade kontakter

Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera kabeln i rätt in- och utgång.

Plug and play

Plug-and-play gör det enkelt att installera komponenter utan tidskrävande installationer.

Metallhölje

Metallhöljet skyddar kabelns interna anslutning. Det garanterar att anslutningen är hållbar och tillförlitlig.

Superböjligena höljen

De superböjligena PVC-höljen är slitåliga och har enastående flexibilitet och skydd mot dagligt slitage.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.



Publiceringsdatum 2007-12-06

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 06129
EAN: 87 10895 93287 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com