

Philips  
Cavo per altoparlanti

15 m  
14 AWG

SWA5575



## Scopri una qualità audio insuperabile

con questo cavo per altoparlanti 14 AWG

Sfrutta al massimo le potenzialità delle tue apparecchiature. Questo cavo di altissima qualità ti garantisce il miglior collegamento possibile per la trasmissione dei segnali audio alle apparecchiature.

### Migliore qualità audio

- Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali
- Conduttore per una migliore trasmissione del segnale

### Facile installazione

- Cavo con codice colori per facilitare l'identificazione della polarità
- Per una maggiore facilità di installazione

### Durata prolungata

- Guaina flessibile in PVC per una lunga durata
- Serracavo in gomma per una lunga durata

### Rispetto per l'ambiente

- Prodotto ecologico costruito senza piombo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Cavo per altoparlanti  
15 m 14 AWG

## Specifiche

### Dati dell'imballo

- **Quantità:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93289 9
- **Peso lordo:** 1,25 Kg
- **Tara:** 0,01 Kg
- **Peso netto:** 1,24 Kg
- **Lunghezza:** 165 mm
- **Larghezza:** 130 mm
- **Altezza:** 68 mm

### Cartone interno

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95376 4
- **Quantità:** 2
- **Peso lordo:** 2,49 Kg
- **Tara:** 0,01 Kg

- **Peso netto:** 2,48 Kg
- **Lunghezza:** 135 mm
- **Larghezza:** 135 mm
- **Altezza:** 211 mm

### Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95377 1
- **Quantità:** 4
- **Peso lordo:** 4,97 Kg
- **Tara:** 0,01 Kg
- **Peso netto:** 4,96 Kg
- **Lunghezza:** 289 mm
- **Larghezza:** 152 mm
- **Altezza:** 331 mm

**SWA5575/10**

## Caratteristiche principali del prodotto

### Rame ad elevata purezza

Questo conduttore in rame assicura un'elevata precisione di trasmissione con una resistenza minima.

### Conduttore pieno

La struttura piena in rame migliora la trasmissione del segnale.

### Cavi con codice colori

Conduttori in rame stagnato e rame non rivestito che facilitano l'identificazione della polarità.

### Plug & Play

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.

### Guaina flessibile in PVC

La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una facile installazione.

### Serracavo in gomma

Il serracavo in gomma garantisce un collegamento saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.

### Senza piombo

Prodotto realizzato senza piombo e con materiali ecocompatibili.



Data di rilascio  
2007-08-09

Versione: 2.0

12 NC: 9082 100 06134  
EAN: 87 10895 93289 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)