

Philips  
Καλώδιο ηχείου

30 μ.

διαμέτρημα 16

SWA5590



## Δημιουργήστε μια ανώτερη εμπειρία ακρόασης

με αυτό το καλώδιο ηχείου διαμετρήματος 16

Κορυφαία απόδοση από τις συσκευές. Αυτό το κορυφαίο καλώδιο ηχείου προσφέρει τη βέλτιστη σύνδεση για μεταφορά σημάτων ήχου μεταξύ των συσκευών.

### Απολαύστε καλύτερη ποιότητα ήχου

- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος
- Υψηλή πυκνότητα αγώγιμου υλικού για καλύτερη μετάδοση σήματος

### Εύκολη εγκατάσταση

- Χρωματικά κωδικοποιημένο καλώδιο για εύκολο προσδιορισμό της πολικότητας
- Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση

### Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
- Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

### Φιλική προς το περιβάλλον

- Φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή χωρίς μόλυβδο

**PHILIPS**

sense and simplicity

Καλώδιο ηχείου  
30 μ. διάμετρο 16

### Προδιαγραφές

#### Δεδομένα συσκευασίας

- Ποσότητα: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93292 9
- Μικτό βάρος: 1.36 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.01 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,35 κ.
- Μήκος: 124 χιλ.
- Πλάτος: 76 χιλ.
- Ύψος: 0.102 χιλ.

#### Εσωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95381 8
- Ποσότητα: 6
- Μικτό βάρος: 2.71 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.01 κ.

- Καθαρό βάρος: 2,7 κ.
- Μήκος: 261 χιλ.
- Πλάτος: 132 χιλ.
- Ύψος: 127 χιλ.

#### Εξωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95382 5
- Ποσότητα: 12
- Μικτό βάρος: 16.21 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.01 κ.
- Καθαρό βάρος: 16.2 κ.
- Μήκος: 424 χιλ.
- Πλάτος: 285 χιλ.
- Ύψος: 274 χιλ.

SWA5590/10

### Κύρια σημεία προϊόντος

#### Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

#### Υψηλή πυκνότητα αγωγίμου υλικού

Η υψηλή πυκνότητα στην κατασκευή του χαλκού διευκολύνει την καλύτερη μετάδοση σημάτων.

#### Χρωματικά κωδικοποιημένα καλώδια

Οι αγωγοί επικασιτερωμένου χαλκού και γυμνού χαλκού παρέχουν εύκολο προσδιορισμό της πολικότητας.

#### Plug & Play

Η λειτουργία Plug & Play σας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.

#### Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

#### Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.

#### Κατασκευή χωρίς μόλυβδο

Κατασκευή χωρίς μόλυβδο υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.



Ημερομηνία έκδοσης  
2007-11-27

Έκδοση: 2.0

12 NC: 9082 100 06142  
EAN: 87 10895 93292 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)