

Philips
högtalarkabel

30 m

16 gauge

SWA5590



Skapa en överlägsen lyssnarupplevelse

med den här högtalarkabeln på 16 gauge

Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga högtalarkabeln ger den bästa anslutningen för överföring av ljudsignaler mellan komponenter.

Bättre ljudkvalitet

- Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring
- Tjock ledare för bättre signalöverföring

Enkel installation

- Färgkodade kablar för enkel identifiering av polaritet
- Plug & Play gör installationen enklare

Utökad hållbarhet

- Flexibelt PVC-hölje för utökad hållbarhet
- Dragavlastning i gummi för ökad hållbarhet

Miljövänlig

- Miljövänlig blyfri konstruktion

PHILIPS

sense and simplicity

Högtalarkabel
30 m 16 gauge

Specifikationer

Förpackningsinformation

- **Kvantitet:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93292 9
- **Bruttovikt:** 1,36 kg
- **Taravikt:** 0,01 kg
- **Nettovikt:** 1,35 kg
- **Längd:** 124 mm
- **Bredd:** 76 mm
- **Höjd:** 102 mm

Inre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95381 8
- **Kvantitet:** 6
- **Bruttovikt:** 2,71 kg
- **Taravikt:** 0,01 kg

- **Nettovikt:** 2,7 kg
- **Längd:** 261 mm
- **Bredd:** 132 mm
- **Höjd:** 127 mm

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95382 5
- **Kvantitet:** 12
- **Bruttovikt:** 16,21 kg
- **Taravikt:** 0,01 kg
- **Nettovikt:** 16,2 kg
- **Längd:** 424 mm
- **Bredd:** 285 mm
- **Höjd:** 274 mm

SWA5590/10

Produktfördelar

Koppar med hög renhetsgrad

Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög precision och minimalt motstånd.

Tjock ledare

En tjockare kopparkonstruktion möjliggör bättre signalöverföring.

Färgkodade kablar

Ledare av förtent och bar koppar gör det enkelt att identifiera polariteten.

Plug & Play

Med Plug & Play kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.

Flexibelt PVC-hölje

Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

Blyfri konstruktion

Blyfri konstruktion av miljövänliga material.



Publiceringsdatum 2007-08-04

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 06142
EAN: 87 10895 93292 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com