

Philips
Koaxiální digitální kabel

1,5 m

SWA6305



Vychutnejte si mimořádný zážitek z poslechu

díky tomuto koaxiálnímu digitálnímu kabelu

Vyladte své komponenty k optimálnímu výkonu. Tento špičkový kabel nabízí nejlepší propojení pro přenos audio signálu mezi komponenty.

Vychutnejte si kvalitnější zvuk

- Vysoce kvalitní digitální kabel pro skvělý přenos signálu
- 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
- Čtyřdrážkové konektory zabezpečující propojení

Zabraňuje ztrátě signálu

- 100% hliníkové stínění
- Ideální signálový vodič z bezkyslíkaté mědi
- Mědí opletené stínění

Snadná instalace

- Barevné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
- Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
- Systém Plug and Play pro snadné použití

Vychutnejte si zvýšenou odolnost

- Mosazná krytka zvyšuje odolnost
- Vysoce ohebné pláště s vynikající flexibilitou

PHILIPS
sense and simplicity

Koaxiální digitální kabel
1,5 m

Specifikace

Údaje na obalu

- Množství: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94903 3
- Hrubá hmotnost: 0,24 kg
- Hmotnost obalu: 0,01 kg
- Čistá hmotnost: 0,23 kg
- Délka: 222 mm
- Šířka: 159 mm
- Výška: 64 mm

Vnitřní krabice

- Hrubá hmotnost: 0,75 kg
- Hmotnost obalu: 0,13 kg

Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95243 9
- Množství: 4
- Hrubá hmotnost: 0,93 kg
- Hmotnost obalu: 0,01 kg
- Čistá hmotnost: 0,92 kg
- Délka: 234 mm
- Šířka: 211 mm
- Výška: 176 mm

SWA6305/10

Zvýraznění výrobku

Přenos digitálního signálu

Vysoce kvalitní digitální kabel představuje skvělý přenos signálu digitální technologií.

24karátový pozlacený konektor

24karátové pozlacené konektory zajišťují komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Čtyřdrážkové konektory

Čtyřdrážkové konektory zajišťují bezpečné propojení mezi komponenty a kabelem.

100% hliníkové stínění

Hliníková ochranná vrstva stíní elektromagnetické interference, což zlepšuje kvalitu signálu.

Kroucený vysoce čistý vodič OFC

Vodič z bezkyslíkaté mědi zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.

Mědi opletené stínění

Měděná ochranná vrstva stíní vysokofrekvenční interference, což zlepšuje kvalitu signálu.

Barevné značení konektorů

Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu do správného vstupu a výstupu

Snadné uchopení

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Systém Plug and Play

Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění komponentů bez dlouhotrvající instalace.

Odolná mosazná krytka

Odolná mosazná krytka chrání vnitřní připojení kabelu. Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

Vysoce ohebné pláště

Vysoce ohebné pláště z PVC jsou oděruvzdorné, výjimečně flexibilní a chrání při každodenním namáhání.



Datum vydání 2008-04-25

Verze: 3.0.9

12 NC: 9082 100 07329
EAN: 87 10895 94903 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com