

飛利浦
數位同軸纜線

1.5 公尺

SWA6305



享受極致的聽覺體驗

使用此數位同軸纜線

讓您的元件發揮最佳效能。這種頂級纜線能提供元件間傳送音訊的最佳連結。

享受更棒的音質

- 24 K 鍍金接頭可最佳化訊號品質
- 4-Cut 接頭，適用於固定連接
- 分岔中央針可提供較佳的訊號傳輸效果

防止訊號損失

- 銅線編織遮蔽
- 100% 鋁遮蔽
- 泡沫聚乙烯 (FPE) 電介質

輕鬆安裝

- 輕鬆好握的防滑人體工學握把
- 可輕鬆使用的隨插即用
- 具有顏色標記的接頭可供立即辨識

讓產品更耐用

- 重負載的黃銅殼更耐用
- 超彈性外膜，具備優異彈性

PHILIPS
sense and simplicity

數位同軸纜線
1.5 公尺

規格

包裝資料

- 數量: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95419 8
- 淨重: .21 kg
- 皮重: .08 kg
- 淨重: .13 kg
- 長度: 230 mm
- 寬度: 165 mm
- 高度: 60 mm

內紙箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97652 7
- 數量: 2
- 淨重: .54 kg
- 皮重: .28 kg

- 淨重: .26 kg
- 長度: 230 mm
- 寬度: 105 mm
- 高度: 175 mm

外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97653 4
- 數量: 4
- 淨重: 1.37 kg
- 皮重: .85 kg
- 淨重: .52 kg
- 長度: 250 mm
- 寬度: 235 mm
- 高度: 195 mm

SWA6305/93

產品特點

24 K 鍍金接頭

24 K 鍍金接頭可確保您的元件擁有最佳的訊號品質。

4-Cut 接頭

4-Cut 接頭在元件與纜線之間確保連接固定。

銅線編織遮蔽

此銅質保護層能封鎖無線電頻率干擾，提高訊號品質。

輕鬆好握

此款防滑握把可輕鬆連接元件，握感舒適。

隨插即用

隨插即用讓元件安裝變得更容易，免除費時的安裝過程。

重負載的黃銅殼

重負載的黃銅殼可保護纜線的內部連線，確保連線耐用且穩定。

超彈性外膜

超彈性 PVC 外膜能抗磨損，針對日常磨損與撕扯，提供優異的彈性與防護。

100% 鋁遮蔽

此鋁質保護層能防止電磁干擾，提高訊號品質。

具有顏色標記的接頭

具有顏色標記的接頭可使纜線輕易安裝至正確的輸入與輸出

FPE 電介質

泡沫聚乙烯 (FPE) 電介質是優異的絕緣材料，能防止訊號損失。

分岔中央針

分岔中央針可提供較佳的訊號傳輸效果，以及更好的元件輸入連接。



發行日期 2008-09-30

版本: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07576
EAN: 87 10895 95419 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com