

Philips
Stereo-audiokabel

1,5 m

SWA6310



De ultieme luisterervaring

met deze stereo-audiokabel

Haal het beste uit uw componenten. Deze eersteklas kabel biedt de beste verbinding voor het overbrengen van videosignalen tussen componenten.

Geniet van betere geluidskwaliteit

- 99,97% zuurstofvrij koper (OFC)
- 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
- 4-cut aansluitingen voor veilige verbindingen
- Verdeelcentrum met pin voor betere signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies

- 100% aluminium bescherming
- Zuurstofvrije koperen conductor voor perfecte signaaloverdracht
- Gevlochten koperen bescherming
- Niet-geleidend polyethyleenschuim

Eenvoudige installatie

- Gekleurde kabels om de polariteit eenvoudig te herkennen.
- Plug & Play voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid

- Superbuigzame aansluitingen voor uitstekende flexibiliteit

PHILIPS

Stereo-audiokabel
1,5 m

Specificaties

Gegevens van de verpakking

- Hoeveelheid: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93139 7
- Brutogewicht: 0,24 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
- Nettogewicht: 0,23 kg
- Lengte: 273 mm
- Breedte: 197 mm
- Hoogte: 89 mm

Binnendoos

- Brutogewicht: 0,75 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,13 kg

Omdoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94986 6
- Hoeveelheid: 4
- Brutogewicht: 0,93 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
- Nettogewicht: 0,92 kg
- Lengte: 323 mm
- Breedte: 300 mm
- Hoogte: 211 mm

SWA6310/10

Kenmerken

Solide 99,97% OFC conductor

99,97% zuurstofvrije koperen (OFC) kabelkern voor een optimale signaalkwaliteit.

24-karaats vergulde aansluiting

24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste signaalkwaliteit van uw componenten.

4-cut aansluitingen

4-cut aansluitingen voor veilige verbindingen tussen uw component en uw kabel.

Verdeelcentrum met pin

De pin van het verdeelcentrum zorgt voor een betere signaaloverdracht en een verbeterde verbinding met de aansluitingen van de componenten.

100% aluminium bescherming

Deze beschermende, aluminium laag beschermt tegen elektromagnetische storingen voor een verbeterde signaalkwaliteit.

Gedraaid, zuiver OFC

Deze zuurstofvrije koperen conductor zet signalen uiterst nauwkeurig en met minimale weerstand over.

Gevlochten koperen bescherming

De beschermende koperlaag blokkeert storingen in radiofrequenties voor een verbeterde signaalkwaliteit.

Niet-geleidende FPE

Niet-geleidend polyethyleenschuim (FPE) is een hoogwaardig isolatiemateriaal dat signaalverlies tegengaat.

Gekleurde kabels

Vertinde koperen en ongedekte koperen conductors om de polariteit eenvoudig te herkennen.

Plug & Play

Dankzij Plug & Play kunt u de componenten eenvoudig en snel installeren.

Superbuigzame aansluitingen

De superbuigzame PVC-aansluitingen zijn slijtvast voor uitstekende flexibiliteit en bescherming tijdens dagelijks gebruik.



Publicatiedatum
2019-04-24

Versie: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05992
EAN: 87 10895 93139 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com