

Philips
Glasfaserkabel

1,5 m

SWA6360



Das ultimative Hörerlebnis

mit diesem Glasfaserkabel

Optimale Leistung für Ihre Komponenten. Dieses erstklassige Lautsprecherkabel bietet die beste Verbindung zur Übertragung von Audiosignalen zwischen den Komponenten.

Genießen Sie bessere Audioqualität

- Qualitativ hochwertiges Digitalkabel für einwandfreie Signalübertragung

Niedrige Signaldämpfung

- Schirmung aus 100% Aluminium
- Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer für die ideale Signalübertragung
- Kupferschirmgeflecht
- Polyethylenschaum-Dielektrikum (FPE)

Einfache Installation

- Farbkodierte Anschlüsse zur raschen Zuordnung
- Praktisches Plug & Play

Hohe Lebensdauer

- Massive Messinghülle für hohe Lebensdauer
- Hochflexibler Mantel für besonders hohe Biegsamkeit
- Zuverlässige Metall-Zugentlastung

PHILIPS

Glasfaserkabel
1,5 m

Daten

Verpackungsdaten

- Menge: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93143 4
- Bruttogewicht: 0,24 kg
- Eigengewicht: 0,01 kg
- Nettogewicht: 0,23 kg
- Länge: 222 mm
- Breite: 159 mm
- Höhe: 64 mm

Außenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94988 0
- Menge: 4
- Bruttogewicht: 0,93 kg
- Eigengewicht: 0,01 kg
- Nettogewicht: 0,92 kg
- Länge: 234 mm
- Breite: 211 mm
- Höhe: 175 mm

SWA6360/10

Besonderheiten

Digitale Signalübertragung

Qualitativ hochwertiges Kabel bietet einwandfreie digitale Signalübertragung.

Schirmung aus 100% Aluminium

Diese Schutzhülle aus Aluminium schützt vor elektromagnetischen Störungen und sorgt für bessere Signalqualität.

Hochreine, sauerstofffreie Kupferlitze

Dieser Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer bietet die höchstmögliche Signalübertragungsqualität bei minimalem Widerstand.

Kupferschirmgeflecht

Diese Kupferschutzhülle blockt Funkeinstrahlungen ab und sorgt für bessere Signalqualität.

FPE-Dielektrikum

Das Polyethylenschaum-Dielektrikum (FPE) ist ein hervorragendes Isolationsmaterial, das eine niedrige Signaldämpfung gewährleistet.

Farbkodierte Anschlüsse

Die farbkodierten Anschlüsse erleichtern die Kabelinstallation an den Ein- und Ausgängen

Plug & Play

Plug & Play ermöglicht die problemlose Installation von Komponenten ohne zeitaufwändige Einrichtung.

Massive Messinghülle

Die massive Messinghülle schützt die innen liegende Kabelverbindung. Sie gewährleistet eine hohe Lebensdauer und die Zuverlässigkeit der Verbindung.

Hochflexibler Mantel

Der hochflexible PVC-Mantel ist abriebfest, schützt vor Verschleiß und bietet eine besonders hohe Biegsamkeit.

Metall-Zugentlastung

Der Vollmetall-Gerätestecker gewährleistet hohe Lebensdauer und verhindert Beschädigungen bei Betrieb und Installation.



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 2.1.6

12 NC: 9082 100 06002
EAN: 87 10895 93143 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com