

Philips
Száloptikai kábel

1,5 m-es

SWA6360



Csúcsminőségű hangélmény

ezzel az optikai kábellel

Biztosítja az összetevők kiváló teljesítményét. Ez az első osztályú hangszórókábel a legjobb összeköttetést teszi lehetővé a hangjelek továbbításához az összetevők között.

Jobb hangminőség

- Kiváló minőségű digitális kábel a kifogástalan jelátvitelhez

Jelveszteség elleni védelem

- 100%-os alumínium védőburkolat
- Oxigénmentes rézvezető az ideális jelátvitelhez
- Fonott réz védőburkolat
- Polietilén habból készült dielektrikum

Könnyű beállítás

- Könnyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók
- Plug & Play a könnyű használat kedvéért

Nagyobb tartósság

- Tartós kivitel a nagy ellenálló-képességű, sárgaréz hüvely jóvoltából
- Kivételes rugalmasság a szuperhajlékony burkolatnak köszönhetően
- Megbízható fém törésgátló

PHILIPS

sense and simplicity

Száloptikai kábel
1,5 m-es

Műszaki adatok

Csomagolásadatok

- Mennyiség: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93143 4
- Bruttó tömeg: 0,24 kg
- Őnsúly: 0,01 kg
- Nettó tömeg: 0,23 kg
- Hosszúság: 222 mm
- Szélesség: 159 mm
- Magasság: 64 mm

Külső kartondoboz

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94988 0
- Mennyiség: 4
- Bruttó tömeg: 0,93 kg
- Őnsúly: 0,01 kg
- Nettó tömeg: 0,92 kg
- Hosszúság: 234 mm
- Szélesség: 211 mm
- Magasság: 175 mm

SWA6360/10

Termékkijelölések

Digitális jelátvitel

A digitális technológiát használó, kiváló minőségű kábel kifogástalan jelátvitelt biztosít.

100%-os alumínium védőburkolat

Az alumíniumból készült védőréteg megakadályozza az elektromágneses interferenciát, és ezáltal jobb jelátviteli minőséget nyújt.

Nagy tisztaságú, oxigénmentes rézkábel

Az oxigénmentes rézből készült, minimális ellenállású vezető maximális pontosságú jelátvitelt biztosít.

Fonott réz védőburkolat

A rézből készült védőréteg megakadályozza a rádiófrekvenciás interferenciát, és ezáltal jobb jelátviteli minőséget nyújt.

Dielektromos polietilén hab

A kiválóan szigetelő, polietilén habból készült, dielektromos alapanyag védelmet nyújt a jelvesztés ellen.

Színkódos csatlakozók

Az eltérő színek segítségével a kábelek könnyen a megfelelő kimeneti és bemeneti csatlakozókba illeszthetők.

Plug & Play

A Plug & Play technika segítségével a berendezések könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók egymáshoz.

Nagy ellenálló-képességű rézhüvely

A kábelbelső nagy ellenálló-képességű, sárgaréz hüvely óvja, mely tartós, megbízható csatlakozást biztosít.

Szuperhajlékony burkolat

A rendkívül hajlékony, kopásálló PVC burkolatok kivételes rugalmasságukkal védelmet nyújtanak a mindennapos használat során előforduló, erős igénybevételnek is.

Fém törésgátló

A csak fémből készült csatlakozó rendkívül tartós, és ellenáll a csatlakoztatás vagy a használat során előforduló sérülésekkel szemben.



Kiadás dátuma
2008-06-27

Verzió: 2.1.6

12 NC: 9082 100 06002
EAN: 87 10895 93143 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com