

Philips
Cablu audio stereo

0,75 m

SWA6711



Bucurați-vă de experiența vizuală perfectă

cu acest cablu audio stereo

Performanțe optime pentru toate componentele. Acest cablu de calitate oferă cea mai bună conexiune pentru transferul semnalelor audio între componente.

Bucurați-vă de o calitate audio mai bună

- Cupru fără oxigen 99,97% (OFC)
- Pin central despicat pentru un transfer mai bun al semnalului

Protejează împotriva pierderii semnalului

- Ecranare din aluminiu 100%
- Ecranare din plasă de cupru
- Dielectric de polietilenă spumă (FPE)

Instalare simplă

- Conectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
- Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
- Plug and play pentru facilitarea utilizării

Bucurați-vă de o rezistență sporită

- Înveliș de alamă durabil pentru o rezistență sporită
- Carcase super pliabile pentru o flexibilitate extraordinară
- Reducere considerabilă a uzurii metalului

PHILIPS
sense and simplicity

Cablu audio stereo
0,75 m

Specificații

Informații ambalaj

- Cantitate: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99359 3
- Greutate brută: 0,3 kg
- Greutate proprie: .01 kg
- Greutate netă: .29 kg
- Lungime: 285 mm
- Lățime: 200 mm
- Înălțime: 90 mm

Cutie interioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99360 9
- Cantitate: 2
- Greutate brută: 0,84 kg
- Greutate proprie: 0,2 kg

- Greutate netă: .64 kg
- Lungime (cm): 31,5 cm
- Lățime (cm): 15 cm
- Înălțime (cm): 21 cm

Cutie exterioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99361 6
- Cantitate: 4
- Greutate brută: 2,34 kg
- Greutate proprie: .68 kg
- Greutate netă: 1,66 kg
- Lungime (cm): 33 cm
- Lățime (cm): 32,5 cm
- Înălțime (cm): 23,5 cm

SWA6711/10

Repere

Conductor solid OFC 99,97%

Cablul cu miez din cupru fără oxigen 99,97% (OFC) oferă o calitate optimă a semnalului.

Pin central despicat

Pinul central despicat permite un transfer mai bun al semnalului și o conexiune îmbunătățită la intrările componentelor.

Ecranare din aluminiu 100%

Acest strat protector din aluminiu împiedică producerea interferențelor electromagnetice pentru a ameliora calitatea semnalului.

Ecranare din plasă de cupru

Acest strat protector din cupru blochează interferențele de radio-frecvență pentru a ameliora calitatea semnalului.

Dielectric FPE

Dielectricul de polietilenă spumă (FPE) este un material de izolare superior care protejează împotriva pierderii de semnal.

Conectori cu coduri de culori

Conectorii cu coduri de culori facilitează instalarea cablului în intrările și ieșirile corecte

Mâner ușor

Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea componentelor și oferă confort ergonomic.

Plug and play

Caracteristica Plug and play oferă o instalare simplă a componentelor fără instalări care necesită timp.

Înveliș de alamă durabil

Învelișul de alamă durabil protejează conexiunea internă a cablului. Acesta asigură rezistența și fiabilitatea conexiunii.

Carcase super pliabile

Carcasele super pliabile din PVC sunt rezistente la abraziune pentru a oferi o flexibilitate excelentă și protecție împotriva uzurii zilnice.

Reducerea uzurii metalului

Conectorul alcătuit în totalitate din metal asigură o rezistență sporită, prevenind deteriorarea în timpul utilizării și instalării.



Data apariției 2009-06-02

Versiune: 1.0.6

12 NC: 9082 100 09733
EAN: 87 10895 99359 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com