

Philips
Koaxiální digitální kabel

5 m

SWA6724



Vychutnejte si mimořádný zážitek z poslechu

díky tomuto koaxiálnímu digitálnímu kabelu

Vyladte své komponenty k optimálnímu výkonu. Tento špičkový kabel nabízí nejlepší propojení pro přenos audio signálu mezi komponenty.

Vychutnejte si kvalitnější zvuk

- Vysoce kvalitní digitální kabel pro skvělý přenos signálu
- Rozdělený středový kolík zlepšuje přenos signálu

Zabraňuje ztrátě signálu

- 100% hliníkové stínění
- Mědí opletené stínění
- Izolace z pěnového polyetyleny (FPE)

Snadná instalace

- Barevné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
- Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
- Systém Plug and Play pro snadné použití

Vychutnejte si zvýšenou odolnost

- Mosazná krytka zvyšuje odolnost
- Vysoce ohebné pláště s vynikající flexibilitou
- Spolehlivá kovová ochrana proti namáhání

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Údaje na obalu

- Množství: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99356 2
- Hrubá hmotnost: 0,48 kg
- Hmotnost obalu: 0,01 kg
- Čistá hmotnost: 47 kg
- Délka: 285 mm
- Šířka: 200 mm
- Výška: 90 mm

Vnitřní krabice

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99357 9
- Množství: 2
- Hrubá hmotnost: 1,18 kg
- Hmotnost obalu: 0,2 kg

- Čistá hmotnost: 0,98 kg
- Délka (cm): 31,5 cm
- Šířka (cm): 15 cm
- Výška (cm): 21 cm

Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99358 6
- Množství: 4
- Hrubá hmotnost: 3,08 kg
- Hmotnost obalu: 0,68 kg
- Čistá hmotnost: 2,4 kg
- Délka (cm): 23,5 cm
- Šířka (cm): 32,5 cm
- Výška (cm): 33 cm

Přednosti

Přenos digitálního signálu

Vysoce kvalitní digitální kabel představuje skvělý přenos signálu a vylepšuje propojování vstupů komponentů.

Rozdělený středový kolík

Rozdělený středový kolík umožňuje lepší přenos signálu a vylepšuje propojování vstupů komponentů.

100% hliníkové stínění

Hliníková ochranná vrstva stíní elektromagnetické interference, což zlepšuje kvalitu signálu.

Mědi opletené stínění

Měděná ochranná vrstva stíní vysokofrekvenční interference, což zlepšuje kvalitu signálu.

Izolace FPE

Izolace z pěnového polyetylénu (FPE) je vynikajícím izolačním materiálem, který chrání před ztrátami signálu.

Barevné značení konektorů

Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu do správného vstupu a výstupu

Snadné uchopení

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Systém Plug and Play

Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění komponentů bez dlouhotrvající instalace.

Odolná mosazná krytka

Odolná mosazná krytka chrání vnitřní připojení kabelu. Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

Vysoce ohebné pláště

Vysoce ohebné pláště z PVC jsou oděruvzdorné, výjimečně flexibilní a chrání při každodenním namáhání.

Kovová ochrana proti namáhání

Celokovový konektor zajišťuje zvýšenou odolnost tím, že předchází poškození během instalace i při používání.

