

Philips  
Cablu cu fibră optică

3,0 m

SWA6733



## Bucurați-vă de experiența vizuală perfectă

cu acest cablu din fibră optică

Performanțe optime pentru toate componentele. Acest cablu de calitate oferă cea mai bună conexiune pentru transferul semnalelor audio între componente.

### **Bucurați-vă de o calitate audio mai bună**

- Cablu digital de calitate superioară pentru un transfer deosebit al semnalului

### **Instalare simplă**

- Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
- Plug and play pentru facilitarea utilizării

### **Bucurați-vă de o rezistență sporită**

- Înveliș de alamă durabil pentru o rezistență sporită
- Carcase super pliabile pentru o flexibilitate extraordinară
- Reducere considerabilă a uzurii metalului

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Cablu cu fibră optică  
3,0 m

# Specificații

## Informații ambalaj

- Cantitate: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99371 5
- Greutate brută: 0,36 kg
- Greutate proprie: .01 kg
- Greutate netă: 0,35 kg
- Lungime: 285 mm
- Lățime: 200 mm
- Înălțime: 90 mm

## Cutie interioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99372 2
- Cantitate: 2
- Greutate brută: .9 kg
- Greutate proprie: 0,16 kg

- Greutate netă: 0,74 kg
- Lungime: 315 mm
- Lățime: 150 mm
- Înălțime: 210 mm

## Cutie exterioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99373 9
- Cantitate: 4
- Greutate brută: 2,28 kg
- Greutate proprie: 0,5 kg
- Greutate netă: 1,78 kg
- Lungime (cm): 33 cm
- Lățime (cm): 32,5 cm
- Înălțime (cm): 23,5 cm

SWA6733/10

# Repere

## Transfer digital al semnalului

Cablul de calitate superioară oferă un transfer deosebit al semnalului, cu ajutorul tehnologiei digitale.

## Mâner ușor

Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea componentelor și oferă confort ergonomic.

## Plug and play

Caracteristica Plug and play oferă o instalare simplă a componentelor fără instalări care necesită timp.

## Înveliș de alamă durabil

Învelișul de alamă durabil protejează conexiunea internă a cablului. Acesta asigură rezistența și fiabilitatea conexiunii.

## Carcase super pliabile

Carcasele super pliabile din PVC sunt rezistente la abraziune pentru a oferi o flexibilitate excelentă și protecție împotriva uzurii zilnice.

## Reducerea uzurii metalului

Conectorul alcătuit în totalitate din metal asigură o rezistență sporită, prevenind deteriorarea în timpul utilizării și instalării.



Data apariției 2009-05-31

Versiune: 1.0.4

12 NC: 9082 100 09742  
EAN: 87 10895 99371 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)