

Philips  
Stereo Y-kabel

1,5 m

3,5 mm (M) - 2 RCA (M)

SWA7527W



Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

met deze stereo "Y"-kabel

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

**Geniet van goede audiokwaliteit**

- Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht
- Signaalverzwakking is minimaal met vergulde aansluitingen

**Eenvoudige installatie**

- Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

**Verbeterde duurzaamheid**

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

**Beschermt tegen signaalverlies**

- Ongedekte koperen afscherming

**PHILIPS**

sense and simplicity

Stereo Y-kabel  
1,5 m 3,5 mm (M) - 2 RCA (M)

## Specificaties

### Binnendoos

- Brutogewicht: 0,400 kg
- Binnendoos (L x B x H): 24,4 x 15,5 x 10,2 cm
- Nettogewicht: 0,320 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,080 kg
- EAN: 87 12581 41873 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 4

### Omdoos

- Brutogewicht: 2,400 kg
- Omdoos (L x B x H): 34,0 x 26,4 x 34,0 cm
- Nettogewicht: 1,920 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,480 kg

- EAN: 87 12581 41874 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 24

### Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,4 x 23,6 x 3,8 cm
- Brutogewicht: 0,100 kg
- Nettogewicht: 0,080 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,020 kg
- EAN: 87 12581 41866 3
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister


SWA7527W/10

## Kenmerken

### Gekleurde aansluitingen

Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten

### Ligt gemakkelijk in de hand



Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

### Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

### Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

### Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.

### Vergulde aansluitingen

Hoogwaardige aansluitingen minimaliseren signaalverlies.

### Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

### Zuiver koper

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.



Publicatiedatum  
2010-04-13

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 39465  
EAN: 87 12581 41866 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)