


Philips  
Cavo seriale ATA

0,5 m

Alimentazione

SWN2179



## Alimentazione ad alte prestazioni

### Alimentazione con ATA seriale interno

È possibile collegare qualsiasi unità SATA a una sorgente di alimentazione interna con un cavo SATA interno. Adatta la vecchia alimentazione del PC per l'utilizzo con nuovi dispositivi SATA.

#### **Durata prolungata**

- Terminali in plastica stampata per una maggiore durata
- Serracavo in gomma

#### **Rispetto per l'ambiente**

- Prodotto ecologico costruito senza piombo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Cavo seriale ATA  
0,5 m Alimentazione

SWN2179/10

## Specifiche

### Cartone interno

- Numero di confezioni consumatori: 4
- Scatola interna (L x L x A): 25 x 15,5 x 9,5 cm
- Peso lordo: 0,37 Kg
- Peso netto: 0,164 Kg
- Tara: 0,206 Kg
- EAN: 87 12581 50690 2

### Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 24
- Scatola esterna (L x L x A): 49 x 26,5 x 21,5 cm
- Peso lordo: 2,72 Kg
- Peso netto: 0,984 Kg

- Tara: 1,736 Kg
- EAN: 87 12581 50689 6

### Dimensioni dell'imballo

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Tipo di imballaggio: Blister
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):  
9 x 24,5 x 4 cm
- Peso lordo: 0,065 Kg
- Peso netto: 0,041 Kg
- Tara: 0,024 Kg
- EAN: 87 12581 50128 0

## In evidenza

### Senza piombo

Prodotto realizzato senza piombo e con materiali ecocompatibili.



Data di rilascio  
2013-04-25

Versione: 1.1.11

12 NC: 8670 000 55754  
EAN: 87 12581 50128 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)