

Philips  
Селектор SCART

4-х позиционный

Автоматический

SWS4686S



## Гарантия надежного подключения

с этим 4-х позиционным селектором

При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически.

### Наслаждайтесь превосходным качеством изображения и звука

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

### Защита от потери сигнала

- Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

### Простая установка

- Нескользящий эргономичный захват для простоты использования
- Plug and play для простоты использования
- Шнур питания в комплекте

### Увеличенная прочность устройства

- Гибкая полихлорвиниловая оболочка

### Экологически безвреден

- Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

# PHILIPS

разумно и просто

## Характеристики

### Внутренняя упаковка

- Вес брутто: 2,778 кг
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 29,8 x 21,3 x 27,9 см
- Вес нетто: 2,020 кг
- Вес упаковки: 0,758 кг
- EAN: 87 12581 51581 2
- Количество потребительских упаковок: 4

### Внешняя упаковка

- Вес брутто: 17,822 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 65,4 x 31,1 x 58,4 см
- Вес нетто: 12,120 кг

- Вес упаковки: 5,702 кг
- EAN: 87 12581 51582 9
- Количество потребительских упаковок: 24

### Размеры упаковки

- Тип размещения на полке: Макетная
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 26,8 x 24 x 4,5 см
- Вес брутто: 0,575 кг
- Вес нетто: 0,505 кг
- Вес упаковки: 0,070 кг
- EAN: 87 12581 51580 5
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Макетная

## Основные

### Позолоченный разъем (24 карата)

Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

### Экранирующая оплетка

Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

### Удобный захват

Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

### Стандарт Plug and play

Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

### Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 58247  
EAN: 87 12581 51580 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)