

Philips
Ομοαξονικό καλώδιο PAL

1,5 μ.
85 dB Λευκή

SWV2112W



Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το ομοαξονικό καλώδιο τύπου PAL

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου/εικόνας μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα εικόνας

- Επινικελωμένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου

- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Θωράκιση γυμνού χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση

- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
- Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

PHILIPS

sense and simplicity

Ομοαξονικό καλώδιο PAL
1,5 μ. 85 dB Λευκή

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
9,5 x 23,5 x 2 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,05 κ.
- Μικτό βάρος: 0,074 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,024 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
34,1 x 27,5 x 32,8 εκ.

- Καθαρό βάρος: 1,8 κ.
- Μικτό βάρος: 3,7 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,9 κ.

Εσωτερική συσκευασία

- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
24,5 x 10,5 x 14,8 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,3 κ.
- Μικτό βάρος: 0,518 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,218 κ.

SWV2I12W/10

Κύρια σημεία προϊόντος

Χυτός ρευματολήπτης

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη σύνδεση καλωδίου και βύσματος.

Θωράκιση γυμνού χαλκού

Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Επινικελωμένες υποδοχές

Οι επινικελωμένες υποδοχές εξασφαλίζουν καθαρή επαφή μεταξύ του καλωδίου και της υποδοχής για αξιόπιστη σύνδεση.

Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2008-08-26

Έκδοση: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39562
EAN: 87 12581 42090 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com