


Philips
Pal típusú koaxiális kábel

1,5 m-es

85 dB Ferritmag

SWV2132W



Megbízható csatlakozás

ezzel a Pal típusú koaxiális kábellel!

A kábel megbízható audio- és videokapcsolatot tesz lehetővé az összetevők között.

Nagyszerű képminőség

- Nikkel bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

Kiváló hangminőség

- Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Jelvesztés elleni védelem

- Tiszta rézburkolat

Könnyű beállítás

- Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

Nagyobb tartósság

- A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
- Rugalmas PVC-burkolat
- Gumi törésgátló

PHILIPS

sense and simplicity

Pal típusú koaxiális kábel
1,5 m-es 85 dB Ferritmag

Műszaki adatok

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
9,5 x 23,5 x 2,5 cm
- Nettó tömeg: 0,076 kg
- Bruttó tömeg: 0,098 kg
- Önsúly: 0,022 kg

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
34 x 27,4 x 32,6 cm

- Nettó tömeg: 2,736 kg
- Bruttó tömeg: 4,4 kg
- Önsúly: 1,664 kg

Belső karton

- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma):
24,5 x 10,5 x 14,7 cm
- Nettó tömeg: 0,456 kg
- Bruttó tömeg: 0,632 kg
- Önsúly: 0,176 kg

SWV2132W/10

Termékkijelölések

Műanyag csatlakozódugó

A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a berendezések biztos csatlakoztatását.

Rugalmas PVC-burkolat

A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.

Gumi törésgátló

A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik egymáshoz.

Tiszta rézburkolat

A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel szemben.

Kényelmes fogás

A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Nikkel bevonatú csatlakozók

A nikkel bevonatú csatlakozók tökéletes érintkezést biztosítanak a kábel és a csatlakozó között, így lehetővé teszik a megbízható kapcsolat kialakítását.

Nagy tisztaságú réz

A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy pontosságú jelátvitelt biztosít.



Kiadás dátuma
2008-10-06

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 39516
EAN: 87 12581 41978 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com