

Philips
Ομοαξονικό καλώδιο PAL

5,0 μ.
Χωρίς άκρα

SWV2194T

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το ομοαξονικό καλώδιο τύπου PAL

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου/εικόνας μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα εικόνας

- Επινικελωμένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου

- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Εύκολη εγκατάσταση

- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Ελάχιστο υλικό συσκευασίας

- Σε ετικέτα ανάρτησης

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
4,6 x 10,9 x 2,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,134 κ.
- Μικτό βάρος: 0,138 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,004 κ.
- EAN: 87 12581 41393 4
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
44,4 x 19,6 x 19,6 εκ.
- Καθαρό βάρος: 6,432 κ.
- Μικτό βάρος: 7,200 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,768 κ.
- EAN: 87 12581 41396 5
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 48

Χαρακτηριστικά


Επινικελωμένες υποδοχές

Οι επινικελωμένες υποδοχές εξασφαλίζουν καθαρή επαφή μεταξύ του καλωδίου και της υποδοχής για αξιόπιστη σύνδεση.

Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Εύκολη λαβή



Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Σε ετικέτα ανάρτησης

Προϊόντα που βρίσκονται σε ετικέτα ανάρτησης χρησιμοποιούν ελάχιστα υλικά συσκευασίας και προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές προβολής.

