



Philips
Коаксиальный кабель

4 м
Разъемы F/F

SWV2205W



Гарантия надежного подключения

с этим коаксиальным кабелем типа F/F

Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов.

Наслаждайтесь хорошим качеством изображения

- Никелированные разъемы для надежного подключения

Слушайте звук хорошего качества

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
- Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

Защита от потери сигнала

- Экранирование неизолированной медью

Простая установка

- Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания
- Нескользящий эргономичный захват для простоты использования
- Прилагается адаптер F/F

Увеличенная прочность

- Литой штекер для надежного соединения
- Гибкая полихлорвиниловая оболочка

PHILIPS

Характеристики

Информация об упаковке

- Количество: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99486 6

Внутренняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99949 6
- Количество: 4
- Длина: 245 миллиметра
- ширина: 155 миллиметра
- высота: 102 миллиметра
- Вес брутто: 0,70 кг
- Вес нетто: 0,48 кг
- Вес упаковки: 0,22 кг

Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99950 2



- Количество: 24
- Длина: 340 миллиметра
- ширина: 340 миллиметра
- высота: 265 миллиметра
- Вес брутто: 4,66 кг
- Вес нетто: 2,88 кг
- Вес упаковки: 1,78 кг

Размеры

- Длина изделия: 23,5 см
- Размеры продукта (Ш x В): 95 x 37 миллиметра
- Вес брутто: 0,14 кг
- Вес нетто: 0,12 кг
- Вес упаковки: 0,02 кг

Особенности

Никелированные разъемы

Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

Позолоченный разъем (24 карата)

Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

Сверхчистая медь

Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

Экранирование неизолированной медью

Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

Разъемы, маркированные цветом

Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

Удобная ручка

Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

Прилагается адаптер F/F

Адаптер Гнездо (F) - Гнездо (F) прилагается для универсальности применения.

Литой штекер

Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

