

Philips
Кабель SCART

1,5 м
Композитное аудио/видео
подключение

SWV2255W



Гарантия надежного подключения

с аудио/видеокабелем высшего класса

Этот кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио/видео сигнала между компонентами

Наслаждайтесь хорошим качеством изображения

- Никелированные разъемы для надежного подключения
- Качественное изготовление

Защита от потери сигнала

- Экранирование неизолированной медью

Простая установка

- Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания
- Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

Увеличенная прочность

- Литой штекер для надежного соединения
- Гибкая полихлорвиниловая оболочка
- Резиновый кабельный зажим

PHILIPS

Характеристики

Информация об упаковке

- Количество: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99512 2
- Вес брутто: 0,127 кг
- Вес нетто: 0,104 кг
- Вес упаковки: 0,023 кг

Внутренняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99962 5
- Количество: 4
- Длина: 405 миллиметра
- ширина: 100 миллиметра
- высота: 85 миллиметра
- Вес брутто: 0,62 кг
- Вес нетто: 0,44 кг
- Вес упаковки: 0,18 кг

Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99963 2
- Количество: 24
- Длина: 420 миллиметра
- ширина: 280 миллиметра
- высота: 240 миллиметра
- Вес брутто: 4,1 кг
- Вес нетто: 2,64 кг
- Вес упаковки: 1,46 кг

Размеры

- Длина изделия: 23,5 см
- Размеры продукта (Ш x В): 95 x 37 миллиметра
- Вес брутто: 0,14 кг
- Вес нетто: 0,11 кг
- Вес упаковки: 0,03 кг

Особенности

Никелированные разъемы

Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

Качественное изготовление

Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

Экранирование неизолированной медью

Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

Разъемы, маркированные цветом

Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

Удобная ручка

Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

Литой штекер

Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

Резиновый кабельный зажим

Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.



Дата выпуска 2019-08-29

Версия: 3.0.11

12 NC: 9082 100 09895
EAN: 87 10895 99512 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com