

Philips
Satellietverbindingkabel

F-type
Plat

SWV2350



Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

met deze satellietcoaxkabel

Deze satellietcoaxkabel is uitermate geschikt om uw kabel buitenshuis via een raam aan uw kabel binnenshuis aan te sluiten.

Uitstekende beeldkwaliteit

- Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen
- Geproduceerd met kwalitatieve constructie

Beschermt tegen signaalverlies

- Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie

- Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

PHILIPS

Specificaties

Verpakking

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97788 3
- Hoeveelheid: 1
- Brutogewicht: 0,030 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,009 kg
- Nettogewicht: 0,021 kg
- Lengte: 11,50 cm
- Breedte: 9,50 cm
- Hoogte: 2,70 cm

Binnendoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98151 4
- Hoeveelheid: 6
- Brutogewicht: 0,215 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,090 kg



- Nettogewicht: 0,125 kg
- Lengte (cm): 18,40 cm
- Breedte (cm): 9,50 cm
- Hoogte (cm): 10,50 cm

Omdoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98152 1
- Hoeveelheid: 24
- Brutogewicht: 1,842 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,342 kg
- Nettogewicht: 0,500 kg
- Lengte (cm): 20,50 cm
- Breedte (cm): 20,50 cm
- Hoogte (cm): 23,50 cm

Kenmerken

Vernikkelde aansluitingen

Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor een betrouwbare verbinding.

Kwalitatieve constructie

Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen hoogwaardige materialen gebruikt om de duurzaamheid van de producten te verlengen.

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Gekleurde aansluitingen

Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten.

Ligt gemakkelijk in de hand

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingpunt tussen de kabel en de stekker.

