

Philips  
Cavo coassiale da 15 m per  
prese PAL

2,0 m

Prese PAL White

SWV2517



## Connessione affidabile garantita

con questo cavo coassiale di tipo PAL

Questo cavo garantisce un'affidabile connessione audio/video tra più componenti.

### Goditi un'immagine di alta qualità

- Connettori con piastra in nickel per un contatto più affidabile

### Goditi un audio di alta qualità

- Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali

### Nessuna perdita di segnali

- Schermatura in rame nudo

### Facile installazione

- Connettori con codice colori per facilitare l'identificazione
- Impugnatura ergonomica non sdruciolevole per la massima facilità d'uso

### Durata prolungata

- Spina in plastica stampata per collegamenti sicuri
- Guaina flessibile in PVC
- Serracavo in gomma

**PHILIPS**

sense and simplicity

Cavo coassiale da 15 m per prese PAL  
2,0 m Prese PAL White

## Specifiche

### Dimensioni

- **Peso lordo:** 0,08 Kg
- **Tara:** 0,02 Kg
- **Peso netto:** 0,06 Kg
- **Lunghezza:** 22,2 cm
- **Dimensioni prodotto (L x A):** 108 x 19 mm

### Cartone interno

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93351 3
- **Quantità:** 5
- **Peso lordo:** 0,62 Kg
- **Tara:** 0,20 Kg
- **Peso netto:** 0,42 Kg

- **Lunghezza:** 230 mm
- **Larghezza:** 115 mm
- **Altezza:** 180 mm

### Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93352 0
- **Quantità:** 30
- **Peso lordo:** 4,22 Kg
- **Tara:** 0,50 Kg
- **Peso netto:** 3,72 Kg
- **Lunghezza:** 365 mm
- **Larghezza:** 250 mm
- **Altezza:** 385 mm

SWV2517/10

## Caratteristiche principali del prodotto

### Connettori con piastra in nickel

La piastra in nickel consente di stabilire un contatto senza interferenze tra connettori e cavo per garantire una connessione affidabile.

### Rame ad elevata purezza

Questo conduttore in rame assicura un'elevata precisione di trasmissione con una resistenza minima.

### Schermatura in rame nudo

La schermatura in rame nudo riduce la perdita del segnale.

### Connettori con codice colori

Connettori con codice colori che facilitano il collegamento del cavo a ingressi e uscite corretti

### Impugnatura ergonomica

Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il collegamento delle apparecchiature e assicura la massima ergonomia.

### Spina in plastica stampata

Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri delle apparecchiature e ne prolungano la durata.

### Guaina flessibile in PVC

La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una facile installazione.

### Serracavo in gomma

Il serracavo in gomma garantisce un collegamento saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.



Data di rilascio  
2007-12-07

Versione: 2.0

12 NC: 9082 100 06202  
EAN: 87 10895 93350 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I  
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips  
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)