



Philips
Coaxkabel

2,0 m
PAL-stekkers
Wit

SWV2517W



Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

met deze coaxkabel van het type PAL

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audio-/videoverbinding tussen componenten.

Uitstekende beeldkwaliteit

- Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Geniet van goede audiokwaliteit

- Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies

- Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie

- Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

PHILIPS

Coaxkabel
2,0 m PAL-stekkers, Wit

Specificaties

Gegevens van de verpakking

- Hoeveelheid: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99485 9

Binnendoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99985 4
- Hoeveelheid: 4
- Lengte: 245 mm
- Breedte: 105 mm
- Hoogte: 102 mm
- Brutogewicht: 0,42 kg
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,02 kg

Omdoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99986 1



- Hoeveelheid: 24
- Lengte: 340 mm
- Breedte: 265 mm
- Hoogte: 230 mm
- Brutogewicht: 2,96 kg
- Nettogewicht: 1,44 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,52 kg

Afmetingen

- Lengte van het product: 23,5 cm
- Afmetingen van product (B x H): 95 x 22 mm
- Brutogewicht: 0,08 kg
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,02 kg

SWV2517W/10

Kenmerken

Vernikkelde aansluitingen

Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor een betrouwbare verbinding.

Zuiver koper

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Gekleurde aansluitingen

Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten.

Gemakkelijk vast te houden

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingpunt tussen de kabel en de stekker.



Publicatiedatum
2017-08-13

Versie: 2.0.4

12 NC: 9082 100 09862
EAN: 87 10895 99485 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com