

Philips
PAL-coaxkabel

7,5 m
> 75 dB Wit

SWV2919W



Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

met deze PAL-coaxkabel

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audio-/videoverbinding tussen componenten.

Uitstekende beeldkwaliteit

- Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Geniet van goede audiokwaliteit

- Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies

- Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie

- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 15 x 23,1 x 3,6 cm
- Nettogewicht: 0,37 kg
- Brutowicht: 0,382 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,012 kg
- EAN: 87 12581 37953 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 57,2 x 26,7 x 17,8 cm
- Nettogewicht: 4,44 kg

- Brutowicht: 5,28 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,84 kg
- EAN: 87 12581 37955 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 12

Binnendoos

- Binnendoos (L x B x H): 24,9 x 17,8 x 15,2 cm
- Nettogewicht: 1,48 kg
- Brutowicht: 1,63 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,15 kg
- EAN: 87 12581 37954 4
- Aantal consumentenverpakkingen: 4

Kenmerken

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Ligt gemakkelijk in de hand

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Zuiver koper

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.

Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Vernikkelde aansluitingen

Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor een betrouwbare verbinding.

Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingpunt tussen de kabel en de stekker.

