

Philips  
Koaxiální kabel PAL

2 m

Konektor - Zásuvka Bílý

SWV3133W



Pozvedněte své zážitky ze sledování o úroveň výše

s tímto koaxiálním kabelem

Zlepšete spojení pro přenos audio/video signálů mezi komponenty.

**Zabraňuje ztrátě signálu**

- Měděným opletením posílené hliníkové stínění

**Vychutnejte si kvalitnější obraz/zvuk**

- 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
- Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

**Snadná instalace**

- Barevné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
- Systém Plug and Play pro snadné použití

**Vychutnejte si zvýšenou odolnost**

- Pružný plášť z PVC
- Pryžová ochrana proti namáhání
- Ochranná kovová krytka zvyšuje odolnost

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Koaxiální kabel PAL  
2 m Konektor - Zásuvka Bílý

## Specifikace

### Rozměry balení

- EAN: 87 12581 39300 7
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Plastický obal
- Rozměry balení (Š x V x H): 19 x 28,5 x 2,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,09 kg
- Hrubá hmotnost: 0,23 kg
- Hmotnost obalu: 0,14 kg

### Vnější obal

- EAN: 87 12581 39713 5
- Počet spotřebitelských balení: 4
- Vnější obal (D x Š x V): 30,2 x 21 x 12 cm
- Čistá hmotnost: 0,36 kg
- Hrubá hmotnost: 1,15 kg
- Hmotnost obalu: 0,79 kg

SWV3133W/10

## Zvýraznění výrobku

### Barevné značení konektorů

Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu do správného vstupu a výstupu

### Pružný plášť z PVC

Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.

### Pryžová ochrana proti namáhání

Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.

### Opletené stínění

Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání před interferencemi a ztrátou signálu.

### Systém Plug and Play

Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění komponentů bez dlouhotrvající instalace.

### Kovová krytka

Kovová krytka chrání vnitřní připojení kabelu. Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

### 24karátový pozlacený konektor

24karátové pozlacené konektory zajišťují komponentům nejlepší kvalitu signálu.

### Vysoce čistá měď

Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.



Datum vydání 2008-10-26

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36783  
EAN: 87 12581 39300 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)