

Philips
Koaxiální kabel PAL

10 m

Konektor - Zásuvka Bílý

SWV3135W



Pozvedněte své zážitky ze sledování o úroveň výše

s tímto koaxiálním kabelem

Zlepšete spojení pro přenos audio/video signálů mezi komponenty.

Zabraňuje ztrátě signálu

- Měděným opletením posílené hliníkové stínění

Vychutnejte si kvalitnější obraz/zvuk

- 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
- Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

Snadná instalace

- Barevné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
- Systém Plug and Play pro snadné použití

Vychutnejte si zvýšenou odolnost

- Pružný plášť z PVC
- Pryžová ochrana proti namáhání
- Ochranná kovová krytka zvyšuje odolnost

PHILIPS
sense and simplicity

Koaxiální kabel PAL
10 m Konektor - Zásuvka Bílý

Specifikace

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 39303 8
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Plastický obal
- Rozměry balení (Š x V x H): 19 x 28,5 x 4 cm
- Čistá hmotnost: 0,45 kg
- Hrubá hmotnost: 0,61 kg
- Hmotnost obalu: 0,16 kg

Vnější obal

- EAN: 87 12581 39715 9
- Počet spotřebitelských balení: 4
- Vnější obal (D x Š x V): 30,2 x 21 x 17,2 cm
- Čistá hmotnost: 1,8 kg
- Hrubá hmotnost: 2,7 kg
- Hmotnost obalu: 0,9 kg

SWV3135W/10

Zvýraznění výrobku

Barevné značení konektorů

Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu do správného vstupu a výstupu

Pružný plášť z PVC

Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.

Pryžová ochrana proti namáhání

Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.

Opletené stínění

Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání před interferencemi a ztrátou signálu.

Systém Plug and Play

Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění komponentů bez dlouhotrvající instalace.

Kovová krytka

Kovová krytka chrání vnitřní připojení kabelu. Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

24karátový pozlacený konektor

24karátové pozlacené konektory zajišťují komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Vysoce čistá měď

Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.



Datum vydání 2008-10-26

Verze: 1.0.6

12 NC: 8670 000 36786
EAN: 87 12581 39303 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com