

Philips  
Ομοαξονικό καλώδιο PAL

10 μ.

Αρσενικό-Θηλυκό Λευκή

SWV3135W



## Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με αυτό το ομοαξονικό καλώδιο

Εξασφαλίστε καλύτερη σύνδεση ήχου/εικόνας μεταξύ των συσκευών.

### Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα χαλκού

### Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας/ήχου

- Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

### Εύκολη εγκατάσταση

- Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση
- Plug and play για εύκολη χρήση

### Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
- Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης
- Προστατευτικό μεταλλικό περίβλημα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

**PHILIPS**

sense and simplicity

Ομοαξονικό καλώδιο PAL  
10 μ. Αρσενικό-Θηλυκό Λευκή

## Προδιαγραφές

### Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 39303 8
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):  
19 x 28,5 x 4 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,45 κ.
- Μικτό βάρος: 0,61 κ.
- Καθαρό απόβραρο: 0,16 κ.

### Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 39715 9
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):  
30,2 x 21 x 17,2 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,8 κ.
- Μικτό βάρος: 2,7 κ.
- Καθαρό απόβραρο: 0,9 κ.

SWV3135W/10

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές

Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας στις σωστές εισόδους και εξόδους

### Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

### Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.

### Πλεκτή θωράκιση

Η θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα χαλκού προστατεύει από την απώλεια σήματος και τις παρεμβολές.

### Plug and play

Η δυνατότητα plug and play διευκολύνει την εγκατάσταση των συσκευών χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες εγκατάστασης.

### Μεταλλικό περίβλημα

Το μεταλλικό περίβλημα προστατεύει την εσωτερική σύνδεση του καλωδίου. Διασφαλίζει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της σύνδεσης.

### Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων

Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για τα συστατικά μέρη.

### Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.



Ημερομηνία έκδοσης  
2008-10-26

Έκδοση: I.0.6

12 NC: 8670 000 36786  
EAN: 87 12581 39303 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)