

Philips
Cavo coassiale

10 m
Prese PAL

SWV3204



Vivi al massimo le tue esperienze visive

con questo cavo coassiale PAL

Migliora il collegamento per il trasferimento dei segnali audio/video tra i componenti.

Migliore qualità delle immagini

- Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti

Migliore qualità audio

- Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali
- Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti

Nessuna perdita di segnali

- Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio

Facile installazione

- Adattatore F/F incluso
- Per una maggiore facilità di installazione

Durata prolungata

- Calza protettiva in metallo per una lunga durata
- Guaina flessibile in PVC
- Serracavo in gomma

PHILIPS
sense and simplicity

Cavo coassiale
10 m Prese PAL

Specifiche

Imballo

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93383 4
- Quantità: 1
- Peso lordo: 0,400 Kg
- Tara: 0,090 Kg
- Peso netto: 0,310 Kg
- Lunghezza: 28,00 cm
- Larghezza: 17,50 cm
- Altezza: 6,40 cm

Cartone interno

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96115 8
- Quantità: 2
- Peso lordo: 1.050 Kg
- Tara: 0,25 Kg

- Peso netto: 0,800 Kg
- Lunghezza (cm): 28,20 cm
- Larghezza (cm): 17,70 cm
- Altezza (cm): 13,00 cm

Scatola esterna

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96114 1
- Quantità: 12
- Peso lordo: 6.320 Kg
- Tara: 1.520 Kg
- Peso netto: 4.800 Kg
- Lunghezza (cm): 55,50 cm
- Larghezza (cm): 30,00 cm
- Altezza (cm): 30,00 cm

SWV3204/10

Caratteristiche principali del prodotto

Connettore placcato oro a 24 carati

Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

Rame ad elevata purezza

Questo conduttore in rame assicura un'elevata precisione di trasmissione con una resistenza minima.

Connettore placcato oro a 24 carati

Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

Schermatura a treccia

Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio che evita la perdita di segnale e le interferenze.

Calza in metallo

La calza in metallo protegge i collegamenti interni del cavo, garantendo durata e affidabilità.

Guaina flessibile in PVC

La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una facile installazione.

Serracavo in gomma

Il serracavo in gomma garantisce un collegamento saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.

Adattatore F/F incluso

Adattatore femmina/femmina per un uso più versatile del prodotto.

Plug & Play

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.



Data di rilascio
2009-01-21

Versione: 4.1.7

12 NC: 9082 100 06262
EAN: 87 10895 93383 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com